Fiche technique du produit

Spécifications



Odace 2011 Styl Pratic - plaque support téléphone mobile 1 poste anthracite

S540712

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Odace Styl Pratic
Nuance de la couleur	Anthracite
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste
Type de plaque	Support téléphone

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	102 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	28 mm
Poids Net	0,01893 kg
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	AENOR: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NF C 61-314

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,900 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	21,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	4,800 cm
Largeur de l'emballage 2	10,700 cm
Longueur de l'emballage 2	16,300 cm
Poids de l'emballage 2	84,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	22
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,222 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Fiche technique du produit

S540712

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

S540712





Fiche technique du produit

S540712





Fiche technique du produit

S540712

