

PABL 15X4 - 插入式标记条

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808260>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm，打孔，安装方式: 插入，标签数: 360，文本框高度: 4 mm，文本框宽度: 15 mm

优势

- PABL ... 标记纸可用激光打印机打印
- 可使用CMS-P1-PLOTTER或办公室打印机打印

商业数据

订货号	0808260
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2214
产品关键代码	BG2214
目录页面	页码229 (C-3-2019)
GTIN	4017918171544
单件重量（含包装）	14.1 g
单件重量（不含包装）	14.1 g
原产地	DE

PABL 15X4 - 插入式标记条

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808260>



技术数据

说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

产品属性

产品类型

导线标记

标识

标签数

360

每排单独标记数

12

尺寸

宽度

15 mm

深度

0.15 mm

长度

4 mm

文本框

文本框宽度

15 mm

文本框高度

4 mm

材料规格

膜片强度

135 µm

颜色

白色 (RAL 9010)

标识材料

聚酯

阻燃等级 , 符合UL 94

V0

材质

不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径

0.6 mm ... 50 mm

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果

已通过测试

防紫外线

规格

ISO 4892-2:2013-03 (遵照)

结果

已通过测试

测试持续时间

96 h

铭牌耐擦性

规格

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03

DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

异丙醇

已通过测试

[CAS编号67-63-0]

PABL 15X4 - 插入式标记条

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808260>



n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处)

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	插入
------	----

PABL 15X4 - 插入式标记条

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808260>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

PABL 15X4 - 插入式标记条

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808260>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn