


Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Product ID: 35FCREADBK3



Le lecteur de carte mémoire multimédia 3,5 pouces 35FCREADBK3 permet d'accéder rapidement et facilement aux formats de carte mémoire les plus populaires à partir de la façade de la plupart des ordinateurs de bureau.

Permettant d'accéder rapidement aux cartes mémoire de presque tous les appareils multimédia portables (appareils photo numériques, lecteurs MP3, etc.), ce lecteur de carte polyvalent prend en charge 22 des types de carte les plus populaires, dont : Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) et xD Picture. Ce lecteur prend en charge les cartes mémoire de presque tout type d'appareil portable, des caméras aux lecteurs de musique.

Ce lecteur de carte permet également d'accéder simultanément à plusieurs types de carte multimédia (sauf du même type), vous permettant de copier les fichiers de différentes cartes en même temps ou de les copier de l'une à l'autre.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Pour les photographes qui ont besoin de transférer régulièrement des fichiers de la carte mémoire de leur caméra à un ordinateur
- Transfert de fichiers à partir de et vers toute une variété de périphériques portables qui utilisent des formats de carte mémoire différents

Features

- Prise en charge des cartes CompactFlash type I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) et xD Picture
- Port USB en façade pratique d'accès
- Compatible avec toute baie externe 3,5 pouces
- Conformité avec l'USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Alimentation directe par connexion USB
- Boîtier durable en métal
- Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL
- Connexion interne à l'embase USB 9 broches de la carte mère par le biais du câble inclus
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play

	Warranty	2 Years
Matériel	ID du chipset	ITE - 1336
Performance	Type de carte mémoire	Carte multimédia Carte xD-Picture (Extreme Digital) CF (Compact Flash I Card) HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card) HS-MS (High Speed Memory Stick) M2 (Memory Stick Micro) Memory Stick microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo RS-MMC (carte multimédia de taille réduite) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connecteur(s)	Ports externes	1 - Fente CompactFlash (50 broches) 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot 1 - Slot pour carte Memory Stick Micro (M2) 1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro 1 - Slot pour carte xD-Picture 1 - Slot SD/MMC 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Types de connecteur	1 - IDC (10 broches , carte mère)
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Connecteur de carte mère interne USB 9 broches disponible
	Remarque	L'accès simultané à plusieurs cartes mémoire est limité à des types de carte multimédia différents
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB

Conditions environnementales	Humidité	15~85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	4.1 in [105 mm]
	Longueur du produit	5.1 in [130 mm]
	Poids du produit	7.4 oz [211 g]
	Type de boîtier	Acier et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	9.5 oz [270 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de carte
		1 - Câble IDC USB 9 broches
		1 - Sachet de vis de montage
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.