Fiche technique


BUMPIX90

Kit angle 2m : 1 poteau 90° + 3 barrières + 4 fixations

Barrière de protection en polyuréthane haute performance, conçu pour sécuriser les zones de circulation, protéger les infrastructures et séparer les flux de piétons et d'engins. Ultra résistant aux chocs, il absorbe les impacts sans se rompre, reprend immédiatement sa forme initiale. Cette gamme est systématiquement livrée avec les fixations adaptées afin de garantir une installation conforme ; la pose par un professionnel est fortement recommandée. Capacité de résistance aux chocs de chariots : 2 tonnes à 7,5km/h.







Code douanier	39269090
EAN	3321360120465

Couleur : Jaune

Matière : Polyuréthane

Caractéristiques :

- Polyuréthane haute résistance.
- Absorption progressive des impacts.
- Reprend sa forme après un choc.
- Design arrondi anti-accroche.
- Séparation des flux piétons et engins.
- Longueur modulable.
- Maintenance quasi nulle.
- Fixations incluses.
- Pose professionnelle fortement recommandée.
- Résistance aux chocs d'un camion de 2 tonnes à 7,5 km/h.
- Rapport d'essai sur demande.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions platine (mm)	Poids net (kg)
2000	1100	180	2 x 90 x 60	28,20

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com