Fiche technique


BTC40DOOR


Portique hauteur 2,20 ou 2,5 m avec panneau

Barrière d'entrepôt modulable permettant d'assurer la sécurité dans les zones industrielles. Elle permet d'organiser la circulation des véhicules, la délimitation de zones à risques tout en assurant la protection des personnes. Fabriquée en acier galvanisé et recouverte de peinture époxy jaune. Ces différents composants permettent de créer des cheminements « sur mesure » :

- Disponible en tube de diamètre 40 ou 60mm,
- Différent type de poteaux : départ, angle, 2 ou 3 côtés,
- Différent type de portes : portillon ou porte battante

Des fixations en acier ou en acier inoxydable sont disponibles en option.







Code douanier	7326909890
EAN	3321360105455

Couleur : Jaune

Matière : Acier

Caractéristiques :

- Portique avec portillon d'accès .
- Diamètre poteau de 40mm.
- Muni de 2 platines de fixation 150 x 150 mm avec 4 trous de fixations Ø 14mm.
- Avec un taquet amovible pour bloquer le portillon si besoin.
- Possibilité d'ajouter en option (BTC40FRONT) un fronton en partie haute avec des pattes de fixations pour ajouter un panneau d'affichage.
- Ne pas installer en milieu salin ou hydrocarbure.
- Fixations en option.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (mm)	Poids net (kg)
1120	150	2150	150 x 150	19,00

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com