2852 S10 **Wiha TorqueVario®-S Set, 13-tlg.**

Mit Universal-Bithalter und 10 Phillips/Pozidriv/TORX®/Sechskant Standard-Bits.

Numerische Anzeige des Drehmomentwerts über Fensterskala.

Griff

Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.

Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Normen

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Anwendung

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Genauigkeit

±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Extra

Lieferung in stabiler Metallbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Inhalt							Nm						
26463							1,0-5,0			4		138	36
27526					155			4	155	1/4	155		
26864					150	40			150		150		
01657	PH1				25				25		25		
01658	PH2				25				25		25		
01688		PZ1			25				25		25		
01689		PZ2			25				25		25		
01716				T10	25				25		25		
01717				T15	25				25		25		
01718				T20	25				25		25		
01719				T25	25				25		25		
01704			2,5		25				25		25		
01705			3,0		25				25		25		

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.