


AN00, Silencieux, applications générales, millimètres, Standard

AN800-14

Fiche technique

General series information

- Fluide : air comprimé
- Réduction du bruit : 25-35 dB(A) mini.
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Surface équivalente mm ^{2} (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53); AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
- Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C



Silencieux


Spécifications standards


Modèle	AN800-14 (Taille 8-Standard, Réduction du Bruit-Standard (30 dB), Orifice 1 1/2)
Pression du fluide	Compressed Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Réduction du bruit	25-35 dB
Surface effective	590 mm²
Poids	0.580 Kg


Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions







Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue AN_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr