3-Port Multi Monitor Adapter - DisplayPort 1.4 naar 3x DisplayPort Video Splitter - Dual or Triple 4K - Laptop/Desktop DP 1.4 MST Hub voor Multimonitor - Windows & Linux

Productcode: MST14DP123DP

Met deze 3-poorts DisplayPort MST hub kunt u van een high-performance werkstation genieten door drie DisplayPort schermen op uw DisplayPort aan te sluiten. Hierdoor verhoogt en maximaliseert u uw productiviteit. De multi-monitor splitter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpe beelden met verbeterde video.

Deze DP 1.4 MST hub ondersteunt vier keer de resolutie van 4K en biedt de verbazingwekkende kwaliteit van UHD bij resoluties tot 7680×4320 bij 30Hz op één scherm. Multi-monitor toepassingen bij lagere resoluties en vernieuwingsfrequenties worden ook ondersteund, zodat u over een dynamische werkomgeving kunt beschikken zowel op kantoor/thuis als onderweg.

Met deze DisplayPort naar 3x DisplayPort MST hub kunt u drie schermen aansluiten op uw DP computer, om multitasking nog te vermakkelijken. Met deze multi-monitor videosplitter kunt u uw scherm op meerdere schermen spiegelen, verschillende content op elk scherm streamen of uw scherm uitbreiden voor een videowandeffect.

Multi-Stream Transport kan eenvoudig worden geïnstalleerd omdat het in principe op/met elk Windows apparaat werkt. Het product biedt plug & play installatie aan zonder dat stuurprogramma's of bepaalde software vereist zijn. Daarnaast wordt de DisplayPort MST hub via de bus gevoed (met de meegeleverde micro-USB kabel), voor een ultramobiele oplossing voor bedrijven en IT professionals.

De MST14DP123DP heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Stream of spreid uw desktop over drie extra UHD schermen, tv's of projectors

• Toon glashelder digital signage op een panorama-videowand

• Maak opvallende beelden met foto's en video's

• Stream levensechte content met hoge resolutie op meerdere schermen

Eigenschappen

• MEERDERE SCHERMEN: DisplayPort 1.4 multi-monitor adapter voor de bediening van drie 4K 30Hz of twee 4K 60Hz of één 5K 60Hz & 1080p schermen via een DP 1.4 hostpoort; ondersteunt HDR voor hoge contrastkleur

• COMPATIBEL MET: Laptops/desktops met DP 1.4 video-uitgang die MST (Multi-Stream Transport) ondersteunt; geschikt voor merken zoals HP, Dell en Lenovo; neerwaarts compatibel met DP 1.2 (lagere max. resoluties/vernieuwingsfrequenties)

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: Spiegel of breid uw desktop uit voor een werkplek met meerdere schermen; video met hoge resolutie op meerdere schermen voor veeleisende toepassingen (bewerken/productie, CAD/CAM) in (thuis)kantoren

• GEMAK: MST hub uitgerust met geïntegreerde 30 cm kabel voor zowel voeding (USB busvoeding) als video (DP); deze drievoudige schermsplitter voorkomt kabelwarboel in uw werkplek en voorkomt dat u naar een wandcontact moet zoeken

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Adapter gebruikt MST-technologie voor de native ondersteuning van meerdere onafhankelijke DP schermen voor een plug & play installatie zonder stuurprogramma's zonder videocompressie; geschikt voor Windows/Linux (macOS niet ondersteund)

• CONVENIENCE: MST (multi-stream transport) hub is equipped with a built-in 6" (15cm) cable for video (DisplayPort) and an included 19" (48cm) micro USB-A power cable (bus-powered)| Supports LPCM digital audio

• GPU CAPABILITIES: Please verify maximum number of displays supported by your GPU; Some GPU chips (such as Intel HD Graphics) are only capable of supporting a maximum of three displays (laptop screen may be disabled when connected to three monitors)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
Poorten	3

	AV-ingang	DisplayPort - 1.4
	AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
	Audio	Ja
	Chipsetcode	Synaptics VMM5330
Prestaties		
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Connector(en)		
	Connector A	DisplayPort (20-polig)
	Connector B	DisplayPort (20-pins) vrouwtje
Software		
	Besturingssystemen	Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7 (32/64)
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart

	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	1.7 in [43.0 mm]
	Breedte product	4.1 in [10.5 cm]
	Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
	Gewicht product	1.9 oz [55.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	DisplayPort MST hub
		Micro-USB voedingskabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.