

MODULE CLIQUET DOUILLES ET ACCESSOIRES ISOLE 1000V 1/4-3/8-1/2

CP-98ZPM

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:35



DESCRIPTION

MODULE CLIQUET DOUILLES ET ACCESSOIRES ISOLE 1000V 1/4-3/8-1/2

Module mousse de 98 cliquets, douilles et accessoires isolés 1000V.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MODULE MOUSSE 3/3 DE 98 OUTILS ISOLES 1000 VOLTS 1/4 3/8 1/2
Référence commerciale	CP-98ZPM
Poids (kg)	10.2
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:35

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.
>> En savoir plus

Composition

	x 10	Douilles courtes 1/4" isolées 1000V 6 pans ZRH-... Ref : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	x 1	Cliquet 1/4" isolé 1000V push / inversion ZR-150
	x 1	AUGMENTATEUR 1/4" - 3/8" ISOLE ZR-232
	x 1	Rallonges 1/4" isolées 1000V ZR-210
	x 5	DOUILLE TOURNEVIS 1/4" 6 PANS ISOLEE 1000V ZRS-... Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
	x 14	Douilles courtes 3/8" isolées 1000V ZJH-... Ref : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
	x 15	Douilles courtes 3/8" isolées 1000V 12 pans ZJ-... Ref : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
	x 1	Cliquet 3/8" isolé 1000V ZJ-159
	x 1	Augmentateur 3/8" - 1/2" ZJH-232
	x 2	Rallonges 3/8" isolées 1000V ZJ-210 / ZJ-215 Ref : ZJ-210 - ZJ-215
	x 1	RALLONGE VERROUILLABLE ISOLEE 1000V 3/8 COURTE ET LONGUE ZJ-21...V

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:35

	x 6	Douille isolée Torx® 3/8" non magnétique ZJT-... Ref : T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 6	Douilles tournevis 3/8" isolées 1000V 6 pans mâles ZJS-... Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
	x 16	Douille 1/2" isolée 1000V 6 Pans ZSH-... Ref : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -22 - 23 - 24 mm
	x 10	DOUILLE 1/2" ISOLEE 1000V 12 PANS LONGUE ZSL-... Ref : 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	x 1	Cliquet 1/2" isolé 1000V ZS-159
	x 2	Rallonges 1/2" isolées 1000V ZS-210 / ZS-215 Ref : ZS-210 - ZS-215
	x 1	Rallonge 1/2" isolée 1000V a verrouillage ZS-21...V Ref : ZS-215V
	x 1	Réducteur 1/2" - 3/8" ZS-232
	x 1	CLE EN T ISOLEE 1000V PORTE DOUILLE Z-22...