NUMBER 917242

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位：ミリメートル DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT







3-917242-8
3-917242-6 ONLY

NOTES
1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR:BLACK

注記
1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色：黒色

	20	56.75	52.8	9	3-917242-8
	12	36.43	32.48	5	3-917242-6
	20	56.75	52.8	9	917242-8
	12	36.43	32.48	5	917242-6
OBSOLETE SUPERSEDED BY 917242-8	~~20~~	~~56.75~~	~~52.8~~	~~9~~	~~2-917242-0~~
OBSOLETE SUPERSEDED BY 917242-6	~~12~~	~~36.43~~	~~32.48~~	~~5~~	~~1-917242-2~~
	POS.極数 / 寸法 DIMENSION	A	B	N	型番 PART NUMBER

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	REVISED (FJ00-1807-97)	MH	I.H	15/OCT/'97
A	REVISED (FJ00-4525-96)	KI	YI	22/APR/'96
01	OBSOLETE (FJ00-2160-95)	KI	S.M	13/MAR/'95
0	RELEASED (FJ00-1052-94)	KI	S.M	17/OCT/'94

Copyright ©1994年 日本エー・エム・ピー株式会社

Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan

適合電線許容範囲 (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmφ
材料 (MATERIAL)	注記参照 SEE NOTES
仕上 (FINISH)	
DR.	13/OCT/'94 K.IKEDA
DE.	13/OCT/'94 K.IKEDA
CHK.	17/OCT/'94 S.MANABE
APP.	17/OCT/'94 S.MANABE

名称 (NAME) フリーハンギングタイプタブハウジング ダイナミック D-3500 シリーズ用
TAB HSG FOR DYNAMIC D-3500 WIRE TO WIRE FREE HANGING

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.2
10を超え 30以下 ±0.25
30を超え 100以下 ±0.3
角度 ±3°

B	LOC J	番号 (No.) 917242
尺度 (SCALE) NON	REV. B	SHEET 1 OF 1

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV 3/93
FJ030575

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面