




Bundelbanden voor dunwandige bekabeling

- OS-serie

De OS-serie heeft zich bewezen in applicaties waar bekabeling met dunne of zachte isolatie of afschermmantel wordt toegepast, zoals data centers, vliegtuigen, treinen en de automobiellndustrie. OS-banden vervaardigd uit PA66V0 kunnen worden toegepast in applicaties waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en/of aan de emissie van toxische gassen.

Hoofdkenmerken


- OS-serie, buitenvertpande bundelbanden met een gladde binnenzijde, op de bundel
- band ligt strak om de bundel, door contour van de sluitkop
- afgeronde geometrie van de sluitkop vraagt minder ruimte
- lage insteekkracht en hoge spankracht
- voor hogere temperaturen of brandveiligheidseisen: materiaal PA46 of PA66V0
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap



Het nieuwe design maakt het invoeren bijzonder eenvoudig.



Het nieuwe kopdesign van de OS-serie



Gereedschappen vindt u vanaf pagina 302.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Min. Ø	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18ROS	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66HS	naturel (NA)	1.000	118-00035
	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66HS	zwart (BK)	500	118-04701
T30ROS	3,4	145,0	1,6	35,0	135	PA66HS	naturel (NA)	100	118-00064
	3,4	145,0	1,6	35,0	135	PA66HS	zwart (BK)	100	118-04800
T30LOS	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66HS	naturel (NA)	100	118-00044
	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66HS	zwart (BK)	100	118-04900
T50SOS	4,6	150,0	1,6	35,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	118-05850
T50ROS	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA66HS	naturel (NA)	100	118-05059
	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA66HS	zwart (BK)	500	118-05040
T50MOS	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66HS	naturel (NA)	100	118-00055
	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	118-00018
T50LOS	4,6	384,0	1,6	110,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	118-05900
T120ROS	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66HS	naturel (NA)	100	118-00067
	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66HS	zwart (BK)	100	118-00066

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.