# Fiche produit
## Caractéristiques

# NSYMUCH608
## Spacial SF/SM - plastron - découpé - pivotant - 600x800 mm



## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Spacial |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Plaque |
| Application | Polyvalent |
| Compatibilité de gamme | Spacial (Spacial SF)<br>Spacial (Spacial SM) |
| Dimensions nominales de l'armoire | - H: 600 mm W: 800 mm |
| Emplacement de montage | Sur élément de couplage de châssis |
| Composition de l'appareil | Éléments de fixation<br>1 plaque |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Matière | Acier |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nombre de rangées horizontales | 3 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 108 |
| Type de plastron | Articulé avec découpe |
| Nombre de trous | 3 découpes |
| Hauteur | 600 Mm nominal:<br>599,5 mm réel: |
| Largeur | 800 Mm nominal:<br>678 Mm entraxe de fixation:<br>702 mm réel: |
| Profondeur | 12 mm réel: |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 60,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 70,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 5,8 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 63,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 303,0 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |