Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Gurte
Unterkategorie	Auffang- und Haltegurte für die Arbeitsplatzpositionierung

VOLT® WIND internationale Ausführung

Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT WIND lässt sich dank der FAST LT PLUS-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Er ist mit einer dorsalen, speziell zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts konzipierten textilen Auffangöse versehen. Im Bereich des Hüftgurts und der dorsalen Auffangöse ist er mit einem Abriebschutz versehen, um die Abnutzung bei der Fortbewegung im Turm der Windkraftanlage zu reduzieren. Er ist nach amerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.

Der Abriebschutz im Rückenbereich schützt die Gurtbänder bei der Fortbewegung im Turm der Windkraftanlage vor Abnutzung.

Hüftgurt und Beinschlaufen sind mit FAST LT PLUS-Schnallen ausgestattet, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen. Dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern.



Die dorsale textile Auffangöse ermöglicht das Einhängen eines Höhensicherungsgeräts.

Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.

Kurzbeschreibung Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung für Windkraftanlagen

Beschreibung

• Der Abriebschutz im Bereich des Hüftgurts und der dorsalen Auffangöse reduziert die Abnutzung der Gurtbänder und sorgt für optimalen Komfort bei der Fortbewegung im Turm der Windkraftanlage.
• Einfach und schnell anzulegen:
- Hüftgurt und Beinschlaufen mit FAST LT PLUS-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. Die Schnallen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden.
- Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen an Hüftgurt und Schulterträgern ermöglichen eine präzise Einstellung.
- Die Position der Schaumstoffpolster der Beinschlaufen kann angepasst werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.
• Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
- Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, so gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.
- Die dorsale textile Auffangöse ermöglicht das Einhängen eines Höhensicherungsgeräts.
• Einfaches Handling:
- Einklappbare seitliche Befestigungsösen verhindern ein Hängenbleiben, wenn sie nicht benutzt werden.
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
- Materialschlaufen, Befestigungsmöglichkeiten für den CARITOOL-Gerätehalter und die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.

Spezifikationen

• Seitliche Befestigungsösen: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
• Sternale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale textile Auffangöse: zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts
• Befestigungsöse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Rückhaltung
• Zertifizierung(en): ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, UKCA
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	**C072DA00**	**C072DA01**	**C072DA02**
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Größe	0	1	2
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Körpergröße	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	2350 g	2400 g	2480 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	3	3	3
EAN	3342540830776	3342540830790	3342540830806

Ersatzteil(e) Verstausystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels