

IR85X100X63-XL

bague intérieure

Bague intérieure IR..-XL, cylindrique

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

trou de lubrification	Sans	
version spéciale	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	85 mm	Alésage
F	100 mm	Diamètre de piste bague intérieure
B	63 mm	Largeur
	-0,014 mm	Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement
	-0,027 mm	Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement
r_{min}	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
≈m	1,055 kg	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact