



THERMISTOR MOTOR PROTECTION COMPACT
EVALUATION UNIT AUTO,
1W, AC/DC 24V SCREW CONNECTION

Dettagli tecnici generali:

| | | |
|---|----|-------|
| Tipo di tensione | | AC/DC |
| Frequenza tensione di alimentazione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 / per circuito ausiliario e di comando • Valore nominale | Hz | 50 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 / per circuito ausiliario e di comando • Valore nominale | Hz | 60 |
| Tensione di alimentazione di comando | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 • per 50 Hz / per AC • Valore nominale | V | 24 |
| <ul style="list-style-type: none"> • per 60 Hz / per AC • Valore nominale | V | 24 |
| <ul style="list-style-type: none"> • per DC • Valore nominale | V | 24 |
| Numero di circuiti di misura | | 1 |
| Numero di contatti di riposo / per contatti ausiliari | | 0 |
| Numero di contatti di chiusura / per contatti ausiliari | | 0 |
| Numero di contatti di scambio / per contatti ausiliari | | 1 |
| Temperatura misurabile | | |

| | | |
|--|----|-------------|
| • Valore iniziale | °C | 60 |
| • Valore finale | °C | 180 |
| Funzione prodotto | | |
| • Blocco riattivazione | | No |
| • Reset automatico | | Sì |
| • Salvataggio errori | | No |
| • Reset esterno | | No |
| Codice materiale / secondo DIN EN 61346-2 | | K |
| Codice materiale / secondo DIN 40719 ampliata secondo IEC 204-2 / secondo IEC 750 | | K |
| Temperatura ambiente / durante l'esercizio | °C | -25 ... +60 |

Struttura meccanica:

| | | |
|---|----|-----------------|
| Esecuzione collegamento elettrico / per circuito ausiliario e di comando | | morsetti a vite |
| Esecuzione collegamento elettrico / Connettore base | | No |
| Esecuzione dell'indicatore / LED | | Sì |
| Grado di protezione IP | | IP20 |
| Larghezza | mm | 22,5 |
| Altezza | mm | 83 |
| Profondità | mm | 91 |

Certificati/Approvazioni:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| General Product Approval | | | EMC | For use in hazardous locations | |
|  |  |  |  |  |  |
| CCC | CSA | GOST | UL | C-TICK | ATEX |
| Test Certificates | | Shipping Approval | | | |
| Special Test Certificate |  |  |  |  |  |
| | DNV | GL | LRS | PRS | RMRS |
| other | | | | | |
| Declaration of Conformity | other | Environmental Confirmations | | | |

Altre informazioni:

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)


<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



ultima modifica:

1-lug-2013