特点

- 1/100 秒计数功能、长达 10 小时
- 3 个插座、允许秒表
- 3 个清晰的彩色编码按钮
- 清晰且精确的显示
- R6 （ aa ）电池供电

RS Pro 台式秒表

RS 号： 235-5059

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这里推出我们值得信赖且可靠的自有品牌 RS Pro 3 开关数字秒表、这是一款用于测量所用时间的便携式设备。此桌面计时器具有三个插座、允许使用引线从外部启动和停止计时器。此秒表还具有三个按钮、包括停止或启动、模式和分屏、搭接或重置选项、使您可以轻松快速、高效地进行切换。使用 1/100 秒计数功能测量时间、最多 10 小时、可选择圈速和分段、包括 10 小时内 0.5 秒内的精确度。Durable timer is enclosed in a tough wearing abs case 、确保在各种环境中提供保护。

一般规格

类型	办公桌
数字 / 模拟	数字
最长时间	10h
分辨率	1/100s
最长时间小时数	10h
精确度	10 小时内 0.5 秒
功能	开始 / 停止 / 重置；搭接分段时间和一 / 两个快速完成
外壳材料	塑料
颜色 / 表面	黑色
数字高度	14mm and11mm
倒计时器	是的
应用	体育活动、竞赛、测试和实验、现场活动

电气规格

电池类型	R6

机械规格

尺寸	100mmx120mmx45mm
深度	100mm
高度	45mm
宽度	120mm
重量	60g