PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FW95 - Bottes de sécurité Wellington S5

Collection: Portwest™ Work
Gamme: Protection des pieds
Matière du dessus: PVC/Nitrile
Matière semelle: PVC/Nitrile
Emballage extérieur: 10



information produit

Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier. Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.

Portwest™ Work

Gamme complète de styles en matériaux polymères. La construction durable et imperméable à l'eau qui est très résistant aux carburants, les huiles, les graisses et les graisses.

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 : 2018

Caractéristiques

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité
- Résistance chimique
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FW95 - Bottes de sécurité Wellington S5
Code Douanier: 6401100000

Laboratoire d'essai
Intertek Italia S.p.A. (Organisme notifié N°.: NB: 2575)
Via Guido Miglioli 2/A,
-, Italy
N° de certificat: ITASLNB23024644

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FW95BKR36	Noir	44.0	44.0	44.0	2.0000	0.0852	5036108212217	25036108697896
FW95BKR37	Noir	44.0	44.0	44.0	1.9500	0.0852	5036108159741	25036108632507
FW95BKR38	Noir	44.0	44.0	44.0	2.0600	0.0852	5036108159758	25036108632514
FW95BKR39	Noir	44.0	44.0	44.0	2.0300	0.0852	5036108159765	25036108632521
FW95BKR40	Noir	44.0	44.0	44.0	2.0000	0.0852	5036108159772	25036108632538
FW95BKR41	Noir	44.0	44.0	44.0	2.3200	0.0852	5036108159789	25036108632545
FW95BKR42	Noir	44.0	44.0	44.0	2.2800	0.0852	5036108159796	25036108632552
FW95BKR43	Noir	44.0	44.0	44.0	2.3900	0.0852	5036108159802	25036108632569
FW95BKR44	Noir	44.0	44.0	44.0	2.5200	0.0852	5036108159819	25036108632576
FW95BKR45	Noir	44.0	44.0	44.0	2.5900	0.0852	5036108159826	25036108632583
FW95BKR46	Noir	44.0	44.0	44.0	2.0000	0.0852	5036108159833	25036108632590
FW95BKR47	Noir	44.0	44.0	44.0	2.7000	0.0852	5036108159840	25036108632606
FW95BKR48	Noir	44.0	44.0	44.0	2.9000	0.0852	5036108203031	25036108690378
FW95BKR49	Noir	44.0	44.0	44.0	2.9600	0.0852	5036108252039	25036108740769