DATABLAD - CEO100



Fuse-link, LV, 100 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS

Catalog No. **CEO100**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	100
Nominell spenning			AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse			BS88/A4
Størrelse			25 x 110 mm
Brukskategori			gL/gG
Bryteevne		kA	80
kan brukes før størrelse/applikasjoner			generelle industrielle applikasjoner
Standard/Godkjennelse			BS
Form			fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations			BS88-2 IEC 60269-2
Valgfritt tilbehør			sikringsholder RS100H

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
DIN-størrelse			Andre
Merkestrøm		Amp	100
Merkespenning		Volt	550
Spenningstype			AC
Nominell bryterkapasitet		Kilo-Amp	80
Utnyttelsesgrad			GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator			Uten
Isolerte metallgrephåndtak			Nei

Eiendeler (linker)

Samsvarserklæring

00003211

Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/9bcad827-3ad7-413d-b71a-5fe7ac0da2cc.pdf

© 09/2019 by Eaton Industries GmbH