Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron ISFT100-3P-8M-L600-vertical-Fixe

LVS03325

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	Fupact : fixe ISFT100N - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description des pôles	6 x3P : jeu de barres support : ISFT100N vertical installation 8 x3P : platine de montage support : ISFT100N vertical installation
Position de fonctionnement	Horizontal

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	500 mm
Hauteur	400 mm
Poids Net	1,64 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8 600 mm Prisma G coffret mural Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 8 direct 8 600 mm Prisma G coffret mural Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 8 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 8 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8

Environnement

Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	41,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,612 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	11,000 cm
Largeur de l'emballage 2	42,500 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,120 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	57,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	91,376 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**