

Fiche technique

BAB160NX304

Borne anti bélier tête bombée Ø 160 mm H 1200 mm inox 304

Borne de sécurité robuste pour protéger les zones sensibles contre les attaques à la « voiture bélier ». Se scelle au sol et se remplit de béton pour une résistance maximale. Disponible en plusieurs finitions : galvanisé, galvanisé + RAL 7016, inox 304. Disponible en diamètres Ø160 mm, Ø194 mm ou Ø273 mm. Idéale pour sécuriser commerces, banques, vitrines, accès piétons et espaces publics exposés









Code douanier	7308905900
EAN	3321360116987

Couleur : Gris

Matière : Inox 304

Caractéristiques :

- Tête bombée.
- 5 couleurs de bandes réfléchissantes en option.
- Profondeur de scellement minimum 40 cm.
- Couvercle à sceller.

Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	épaisseur (mm)	Poids net (kg)
1200	160	3	16,70

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com