

特点

- 适合标准的 Ir 切口
- 可从正面或背面安装
- 低后部轮廓可确保节省空间
- 亚光黑表面框架

RS Pro 接头、面板安装、插座 3.0 a 至 a、插入式、直向 - 单端 口

RS 号: 907-5621



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

此款金属 USB 馈通连接器由备受信赖的 RS PRO 推出，它拥有专为适用标准 XLR 格式底盘设计的坚固面板，因此它可连接和适应不同的 USB 类型。

此系列中提供：

907-5621 - usb 3.0 a 至 a 馈通连接器、带 埋头螺钉孔

907-5624 - usb 3.0 b 至 a 馈通连接器、带 埋头螺钉孔。

907-5628 - usb 2.0 b 至 a 馈通连接器、带 埋头螺钉孔。

907-5630 - usb 2.0 a 至 b 馈通连接器、带 埋头 螺钉孔

907-5637 - usb 2.0 b 至 a 馈通连接器、带 埋头 螺钉孔

916-0215 - usb 3.0 a 至 a 馈通连接器

916-0224 - usb 3.0 b 至 a 馈通连接器

916-0227 - usb 2.0 b 至 a 馈通连接器

916-0221. - usb 2.0 a 至 a 馈通连接器

916-0230 - usb 2.0 a 至 b 馈通连接器

一般规格

性别	母
安装类型	面板安装
usb 类型	a 至 a
终止方法	插入
usb 版本	3.0
身体方向	直向
端口数	1
触点材料	金属
框架材料	亚光黑表面框架
外壳材料	镀镍
应用	计算机、平板电脑、游戏机、智能电视、dvd 和蓝光播放器

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Part No. Description
907-5621 USB 3.0 A to USB 3.0 A, Nickel Plated, CSK hole.



RS Part No. Description
907-5624 USB 3.0 B to USB 3.0 A, Nickel Plated, CSK hole.



RS Part No. Description
907-5628 USB 2.0 B to USB 2.0 A, Nickel Plated, CSK hole.



RS Part No. Description
907-5637 USB 2.0 A to USB 2.0 A, Nickel Plated, CSK hole.



RS Part No. Description
907-5630 USB 2.0 A to USB 2.0 B, Nickel Plated, CSK hole.



RS Part No. Description
907-5634 LC Duplex SM adaptor, Nickel Plated, CSK Hole



RS Part No. Description
907-5643 LC Duplex MM, Nickel Plated, CSK Hole



RS Part No. Description
907-5646 SC Simplex SM, Nickel Plated, CSK Hole



RS Part No. **Description**
907-5640 SC Simplex MM, Nickel Plated, CSK Hole



RS Part No. **Description**
907-5659 Toslink, CSK Hole



RS Part No. **Description**
907-5652 UTP Cat5e RJ45-RJ45, CSK Hole



RS Part No. **Description**
907-5656 FTP Cat5e RJ45-RJ45, Shielded, CSK Hole