Produktdatenblatt
Eigenschaften

S321405
Complete TV socket, Ovalis, with cover frame and claws, matt, white

Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis C Series
Produkt- oder Komponententyp	TV-Anschluss
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Typ der TV-Steckdose	Einzelsockel
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Verpackungstyp	Flowpack
Menge pro Satz	1
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
TV-Stecker	Stecker IEC 9,52 mm
Streckendämpfung	1,5 DB TV Signal5…1800 MHz 2,5 dB TV Signal1800…2150 MHz
Befestigungsmodus	Mit Krallen Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Drahtabisolierungslänge	8 mm
Kabeltyp	Koaxial
Äußerer Kabeldurchmesser	7 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame Zinklegierung: Gehäuse Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Deckelrahmen
Höhe	87 mm
Breite	87 mm
Tiefe	27 mm
Einbautiefe	18,1 mm
Produktgewicht	0,045 kg
Einsatzbedingungen	Innenraum

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5…45 °C
Normen	EN 50083-4
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Bleichen Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton Öl UV-beständig Benzin

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
REACh free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Minimum percentage of recycled plastic content	0