



DISPOSITIVO PROTECCION FI/LS TIPO A (PSE/SSF),
PR = 70 MM IFN 30MA, 6KA, 1+N POL C 10A

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SETRON
Corriente / AC / valor asignado	A	10
Clase de característica de disparo		C
Tensión de alimentación / en AC / valor asignado	V	230
Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mínima	V	100
Número de polos / nota		1P+N
Número de polos / con protección		1
• según IEC 60947-2 / Valor asignado	kA	10
• según EN 60898 / Valor asignado	kA	6
Resistencia a corriente transitoria / con (8/20) µs	kA	1
Tipo de corriente de defecto		A
Versión del producto		instantáneo
Corriente diferencial de disparo / valor nominal	mA	30
Pérdidas de potencia / con valor asignado de intensidad / con AC / a temperatura de servicio / por polo	W	1,6
Número de módulos de anchura		2
Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Grado de contaminación		2
Influencia de la temperatura ambiente		máx. 95% humedad

Temperatura ambiente • durante el almacenamiento	°C	-25 ... +55 -40 ... 75
Posición / del cable de conexión a red		arriba o abajo, a elegir
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico		10.000
Clase de limitación de energía		3
Categoría de sobretensión		III
Equipamiento del producto / protección contra contacto directo		Sí
Sección de conductor conectable • unifilar • multifilar • de hilos finos • con preparación de los extremos de cable	mm ² mm ² mm ²	0,75 ... 35 0,75 ... 35 0,75 ... 25
Par de apriete • en conexión por tornillo	N·m	2,5 ... 3
Propiedad del producto • sin silicona • libre de halógenos		Sí Sí
Número de ciclos de test / para ensayo ambiental / según IEC 60068-2-30		26
Altura	mm	90
Anchura	mm	36
Profundidad	mm	77
Número de referencia del material / según EN 61346-2		F
Número de referencia del material / según DIN EN 81346-2		F

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval



CCC



GOST



IMQ

[other](#)



VDE



ÖVE

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)



Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/5SU1356-7KK10>



último cambio:

12-ago-2014