
JONCTIONS POUR TUYAUX

Jonction filetée femelle cylindrique avec écrou tournant - JFTT





Pression d'utilisation min/max

0 / 15 bar

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)
JFTT 1406	G1/4	39	16
JFTT 1408	G1/4	39	16
JFTT 1213	G1/2	41	23