

## CARATTERISTICHE

- Manici multicomponente ergonomici
- Equilibrio ottimale di coppia e controllo
- Alta qualità
- Robusta cassetta per utensili

## Kit di utensili meccanici da 82 pezzi RS Pro con scatola

Codice RS: 136-3412



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

**DESCRIZIONE del**

Questo set di utensili manuali e bussole 1/2 poll. da 82 pezzi di alta qualità RS PRO è ideale per i meccanici. Questo kit di utensili offre una vasta gamma di utensili scelti attentamente per creare un unico kit completo, ideale per utenti professionali o appassionati del fai-da-te. Fornito in una cassetta per conservare gli utensili al sicuro e in modo organizzato. Il kit include una selezione essenziale e utile di cacciaviti, bussole, chiavi, pinze e molto altro ancora. Gli utensili sono resistenti e realizzati per fornire la massima durata utile.

**Specifiche generali**

<b>Tipo di set</b>	Meccanico
<b>Imposta contenuto</b>	Scalpello, Tronchesini, Spessimetri, Martello, Chiavi a brugola, Coltello, Pinze, Punzone, Cricchetto, Cacciavite, Bussole, Chiavi, Metro a nastro, Dispositivo di controllo tensione
<b>Numero di pezzi</b>	82
<b>Tipo stoccaggio</b>	Scatola
<b>Applicazioni</b>	Riparazioni, manutenzione, progetti fai da te

**Il kit contiene**

Nome
Scalpello piatto 21 x 150mm
Punzone centrale: 4 x 120mm
Punzonatrice parallela 3mm, 4mm, 5mm, 6mm x 150mm
Martelli per viso morbidi
Martello con penna tonda; 16 oz.
Righelli in acciaio INOX: 30mm
Pinze cobra per idraulica (giunto incatolato/PVC); 250mm
Metro a nastro compatto; 3 x 16mm
Spessimetro (metrico); da 0,05 a 1,00 mm
Taglierino per rifilatura
Doppia chiave a estremità aperta; 5 x 5,5 mm, 6 x 7mm, 8 x 10mm
Set di chiavi combinate da 12 pezzi
Bussole a 6 punte Dr. Da 1/2 poll.; 18 pezzi più 4 accessori
Cricco reversibile a sgancio rapido da 1/2 poll
Manici a T scorrevoli Dr. Da 1/2 poll
Barra di prolunga Dr. Da 1/2 poll.; 125mm
Barra di prolunga Dr. Da 1/2 poll.; 250mm
Giunto universale Dr. Da 1/2 poll
Corredo di chiavi esagonali a L da 18 pezzi - metrico/imperiale
Pinze a becchi lunghi; 160mm
Tronchesino diagonale; 160mm
Pinze combinate; 180mm
Cacciavite Pozidriv; PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm
Cacciavite a taglio; 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, 8 x 150mm
Dispositivo di controllo tensione unipolare (corto)
Cacciavite a taglio tozzo; 5,5 x 25mm
Cacciavite Pozidriv tozzo; PZ2 x 25mm
Lucchetto

**Omologazioni**

Approvazione VDE/1000V	No
------------------------	----

