


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - kit réducteur diamètre 60mm - pour moteurs BSH/BMH taille 70mm

GBK0600702F

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 62 ILM Lexium 32i Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32
Type de produit ou équipement	Adaptateur
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Compatibilité produit	SH3 BMH MH3 BMI BSH ILM
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Vis et écrou pour le montage Bride d'adaptation Adaptateur sortie arbre
Diamètre externe réducteur	60 mm

Complémentaires

Taille bride moteur	70 mm
Nombre de taille moteur	1 2
Longueur	16,1 mm
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,500 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	267,000 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	26,100 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Encombrements

Dimensions



(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
16,1	70	M5	82	14 x 11 x 20

Valeurs en in.

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
0,63	2,76	M5	3,23	0,55 x 0,43 x 0,79