
0100 : Swedish key - 90°





Description

90° head angle. Narrow parallel, tapered jaws for effective nut gripping. **Easily grips thin materials.** Non-pinch handles.

References

Sku	A "	A mm	A max.	L "	L mm	E mm	kg
010011	1	34	47	12.1/2	305	15	0,765
010012	1.1/2	49	63	16.3/4	420	18	1,410
010013	2	60	82	22	535	22	2,500

