Fiche technique

BAS600J

Barrière de sécurité à sceller acier 1000mm jaune - Ø60mm

Cette barrière de sécurité à sceller est idéale pour protéger les zones industrielles, parkings, entrepôts et autres espaces à risques. Fabriquée en tube d'acier robuste Ø 40 ou 60 mm avec traverse horizontale, elle garantit une protection renforcée contre les chocs et les intrusions. Avec sa hauteur de 1,20 m et ses trois longueurs disponibles (1 m, 1,5 m et 2 m), elle s'adapte à toutes les configurations. Pour plus de flexibilité, elle peut être insérée dans des fourreaux de fixation afin d'être retirée facilement en cas de besoin. Plusieurs finitions sont proposées : acier galvanisé (hors milieu salin ou contact prolongé avec hydrocarbures), acier inoxydable 304, laqué jaune avec ou sans bandes noires, ou laqué blanc avec bandes rouges. Chaque modèle bénéficie d'un traitement par phosphatation avant peinture, améliorant la résistance à la corrosion et garantissant une durabilité optimale.



Code douanier	7326909890
EAN	3321360009449

Couleur : Jaune

Matière : Acier

Caractéristiques :

- Barrière de protection 60mm avec une traverse horizontale à sceller.
- Ne pas les installer en milieu salin ou en présence prolongée avec des hydrocarbures.
- Possibilité de rajouter des bases à sceller ou fixer pour rendre la barrière amovible.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur scellement (mm)	Poids net (kg)
1000	60	200	8,50

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com