

C-PCI 1,5/2 - Kabelschuh

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240064>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Stiftkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm², L1=12 mm



Ihre Vorteile

- "Easy Entry" einfache und sichere Leitereinführung
- Halogenfreiheit
- Hartgelötete Quetschzone für höchste Auszugskräfte
- Elektrolytisch verzinkt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240064
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3461
GTIN	4046356452823
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,75 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

C-PCI 1,5/2 - Kabelschuh

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240064>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Halogenfrei
	Mit „Easy Entry“ (konischer Einführbereich)
	Hartgelötet
	PA isoliert
	Galvanisch verzinkt
	Temperaturbereich -20 °C ... +105 °C
	Brennbarkeitsklasse V2 nach UL 94

Maße

Maßzeichnung	
Hülsenlänge	22,5 mm
Länge Isolierstoffhülse	10,5 mm
Länge Kontaktbereich	12 mm
Abisolierlänge maximal	7 mm
Materialstärke min.	0,75 mm
Innenmaß Isolierkragen	4,1 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	2 mm
------------------	------

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	verzinkt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	22,5 mm
-------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

C-PCI 1,5/2 - Kabelschuh

3240064


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240064>



Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



C-PCI 1,5/2 - Kabelschuh

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240064>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-PCI 1,5/2 - Kabelschuh

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240064>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de