ペンチ SIDE CUTTING PLIERS

1050-125,150,175,200,250

スタンダードモデル / くわえ部ギザ付 / セーフティーコート対応 / RoHS / JIS JGA JIS B 4623 JQ0508059

※セーフティーコード対応は175,200のみになります



くわえ部は滑りにくいギザ付です。

写真はNo.1050-175になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 鉄線 mm	切断能力 銅線 mm	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
1050-125	125	120	Φ1.6	Φ3.0	170X73X15	6	010150
1050-150	150	180	Φ2.2	Φ3.0	200X73X18	6	010167
1050-175	175	285	Φ3.0	Φ3.5	223X73X20	6	010174
1050-200	200	365	Φ3.4	Φ4.0	253X73X20	6	010181
1050-250	250	640	Φ3.6	Φ5.0	300X73X22	6	010105



SIZE 125,150,175



SIZE 200,250

●刃部硬度HRC：57～61

ペンチ グリップ無し SIDE CUTTING PLIERS

1050H-175,200

くわえ部ギザ付 / RoHS / JIS JGA JIS B 4623 JQ0508059



くわえ部は滑りにくいギザ付です。

写真はNo.1050H-175になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 鉄線 mm	切断能力 銅線 mm	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
1050H-175	175	250	Φ3.0	Φ3.5	223X73X20	6	105078
1050H-200	200	315	Φ3.4	Φ4.0	253X73X20	6	105085



●刃部硬度HRC：57～61

圧着付ペンチ 穴付き LINEMAN'S CRIMP PLIERS

1150A-175

刃部穴付 / くわえ部ギザ付 / 圧着機能 / セーフティーコート対応 / RoHS

※刃部穴付（被覆線の皮むき機能Φ2mm）
※圧着機能端子接続範囲は1.25～3.5mm²



くわえ部は滑りにくいギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 鉄線 mm	切断能力 銅線 mm	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
1150A-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	223X73X20	6	011577



●刃部硬度HRC：57～61

圧着付ペンチ LINEMAN'S CRIMP PLIERS

1150B-175,200

くわえ部ギザ付 / 圧着機能 / セーフティーコート対応 / RoHS

※圧着機能端子接続範囲は1.25～3.5mm²



くわえ部は滑りにくいギザ付です。

写真はNo.1050B-175になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 鉄線 mm	切断能力 銅線 mm	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
1150B-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	223X73X20	6	115077
1150B-200	200	350	Φ3.4	Φ4.0	253X73X20	6	011584



●刃部硬度HRC：57～61

電工ペンチ ELECTRICAL WORK SIDE CUTTING PLIERS

1050Z-175,200

くわえ部ギザ付 / セーフティーコート対応 / RoHS / JIS JGA JIS B 4623 JQ0508059



くわえ部は滑りにくいギザ付です。

写真はNo.1050Z-175になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 鉄線 mm	切断能力 銅線 mm	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JANコード
1050Z-175	175	315	Φ3.0	Φ3.5	223X73X20	6	010679
1050Z-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	253X73X20	6	010686



複合樹脂カバー



二重構造で、耐電圧1000V（交流）を実現〈二色表示警告〉
内側は黄色「危険」、外側は青色「安全」
※絶縁ではありません

●刃部硬度HRC：57～61

※JANコードはメーカーコード［4952520］を省いて下6桁を記載してます。

⚠警告 電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。 ⚠注意 「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。