

TOURNEVIS - ERGOTWIST®

ERGOTWIST®

Pointe durable

Finition CNC pour un ajustement précis et une durée de vie plus longue.
Empreinte sablée pour un meilleur contact avec la vis.

Marquage de la taille

Marquage imprimé indiquant la taille de la pointe et la longueur de la barre pour identifier et choisir efficacement son tournevis.

Code Couleur

Repérage facile de l'empreinte grâce au code de couleur, permet d'identifier rapidement le bon tournevis.

Lame robuste

Acier au chrome-silicium pour plus de résistance lors d'un vissage avec un couple élevé.
Chromé pour une durée de vie plus longue et une résistance aux environnements professionnels

Manche rond en TPR

Manche ergonomique avec revêtement en TPR pour une meilleure prise en main et un vissage rapide. Résistance élevée des matériaux contre les solvants chimiques et industriels.



⊕ POZIDRIV:



⊛ TORX :



⊕ PHILIPS :



⊖ SLOTTED /
PARRALEL

Made in France

TOURNEVIS - ERGOTWIST® - UNITAIRES

ERGOTWIST®

⊕ PHILIPS :



SKU	SKU Desc	EAN Code
BTP0X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Phillips® - Forgé - 0X75 mm	3662424114991
BTP1X100	SCREWDRIVER - ERGOTWIST® - Phillips® - Forgé - 1X100 mm	3662424115004
BTP2X125	SCREWDRIVER - ERGOTWIST® - Phillips® - Forgé - 2X125 mm	3662424115011

RRP
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx

⊖ PLATS



SKU	SKU Desc	EAN Code
BT2.5X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 2.5X75 mm	3662424114885
BT3X50	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 3X50 mm	3662424114892
BT3X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 3X75 mm	3662424114908
BT3.5X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 3.5X75 mm	3662424114915
BT6.5X150	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 6.5X150 mm	3662424114946
BT8X175	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 8X175 mm	3662424114953
BT4X100	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 4X100 mm	3662424114922
BT5.5X125	Tournevis - ERGOTWIST® - Plat - Forgé - 5.5X125 mm	3662424114939

RRP
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx

★ TORX :



SKU	SKU Desc	EAN Code	RRP
BTX10X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T10	3662424114816	€xx.xx
BTX15X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T15	3662424114823	€xx.xx
BTX20X100	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T20	3662424114830	€xx.xx
BTX25X100	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T25	3662424114847	€xx.xx
BTX27X100	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T27	3662424114854	€xx.xx
BTX30X125	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T30	3662424114861	€xx.xx
BTX40X125	Tournevis - ERGOTWIST® - Torx® - T40	3662424114878	€xx.xx

⊕ POZIDRIV:



SKU	SKU Desc	EAN Code	RRP
BTD0X75	Tournevis - ERGOTWIST® - Pozidriv® - Forgé - PZ0X75 mm	3662424114960	€xx.xx
BTD1X100	Tournevis - ERGOTWIST® - Pozidriv® - Forgé - PZ1X100 mm	3662424114977	€xx.xx
BTD2X125	Tournevis - ERGOTWIST® - Pozidriv® - Forgé - PZ2X125 mm	3662424114984	€xx.xx