P711
P611
P841
P511

Rotary Burr – Ball Nosed Tree. Brazed above 6.00 mm.

Rotary Burr – Ball Nosed Tree.

P711	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3				
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
P611	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2						
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
P841	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1	
	◪	◪	◪	◪	■	■	■	■	■	■	◪	■	■	■	◪	
P511	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2							
	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

P711	HM	F					ST	DORMER	40 P880	
P611	HM	F					VA	DORMER	40 P880	
P841	HM	F					AL	DORMER		
P511	HM	F					AS	DORMER	40 P880	

DORMER

P711	P611	P841	P511
			NEW
6.00 – 12.70	3.00 – 12.70	6.00 – 12.70	3.00

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P711	P611	P841	P511
3.00	3	14	38		**P6113.0X3.0** [1]		**P5113.0X3.0** [1]
6.30	3	12.7	45		**P6116.3X3.0**		
6.00	6	18	50	**P7116.0X6.0** [1]	**P6116.0X6.0** [1]	**P8416.0X6.0** [1]	
8.00	6	20	65	**P7118.0X6.0**	**P6118.0X6.0**		
9.60	6	19	64	**P7119.6X6.0**	**P6119.6X6.0**	**P8419.6X6.0**	
12.70	6	25	70	**P71112.7X6.0**	**P61112.7X6.0**	**P84112.7X6.0**	

[1] DCON MS tolerance h6