

Zero Smog 4V Kit 2 Trémie

Item No: T0053664699N

KEY FEATURES

- Système d'aspiration pour mise en œuvre sur jusqu'à 4 postes de travail
- La fonction Constant Flow Control (CFC) garantit une aspiration régulée optimale à chaque poste de travail, quel que soit le nombre de postes de travail connectés
- Contrôle électronique des filtres avec alarme visuelle et sonore
- Test d'efficacité par connexion USB
- 4 rouleaux pour une mise en œuvre flexible
- Utilisable à distance via une connexion RS 232
- Niveau de bruit réduit
- 4 ensembles différents disponibles
- L'installation et l'utilisation du système d'aspi- ration ZS 4V sont simples. Conçu spécialement comme un système compact et centralisé, il est livré, sous forme de kit, avec un tuyau flexible, un bras d'aspiration et un système de fixation, pour une possibilité de mise en œuvre immédiate sur le poste de travail. Une soufflante puissante et sans entretien garantit une aspiration continue des fumées avec un débit maximal allant jusqu'à 230 m3/h. La fonction CFC règle automatiquement la vitesse de la soufflante afin d'optimiser la force d'aspiration en fonction des besoins et de limiter la consommation d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	505mm
Longueur	345mm
Dimensions L x l x h	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Buse compatible	WX WT
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	3,800 Pa
Capacité maximale	1–4 Workstations
Pouvoir	275 VA
UPC	037103273437
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.
Poids (Catalogue)	19.00 kg