注：
1. 使用ハウジングは型番 175778
2. 製品規格 ： 108-5297
3. 取付適用規格 ： 114-5140

NOTES;
1. USE HOUSING ; P/N 175778
2. PRODUCT SPEC ; 108-5297
3. APPLICATION SPEC ; 114-5140



OBSOLETE	NICKEL PLATED PHOSPHOR BRONZE (ONLY CONTACT AREA GOLD PLT. 0.2μ) 燐青銅にニッケル下地、接触部に金めっき 0.2μ	1-175102-2
	PRE TINNED PHOSPHOR BRONZE(0.25t) 錫めっき燐青銅 (厚0.25)	1-175102-1
1-175161-1 L/P CONTACT L/P端子	MATERIAL & FINISH 材質	PART NO. 型番

LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE
H1	REVISED ECR-09-003101		D.S	S.Y	2/11 '09
H	REVISED	FJ00-0326-03	Z.F		3/4 '93
G1	CORRECTED	FJ00-0132-03	T.F	S.K	8/17 '92
G	REVISED	J-1520	S.K	S.K	8/3 '92
F	REVISED	J-0431	T.F	S.K	12/2 '91
E	REVISED	J-0288	T.F	S.K	8/2 '91
D	REDRAWN	J-12413	T.N	S.K	4/5 '90

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics — Tyco Electronics Corporation, Shanghai, P.R.China 200233

WIRE RANGE	0.12 -0.35 mm² (AWG26-22)
INSULATION DIA	1.0-1.5 mm
MATERIAL	SEE TABLE 表参照
FINISH	SEE TABLE 表参照
DR.	T.NAKAMURA 4/6/'90
DE.	T.NAKAMURA
CHK.	S.KIKUCHI 4/5/'90
APP.	

NAME 圧着タイプ リセプタクト
CRIMP TYPE RECEPTACLE CONTACT
(AMP CT CONNECTOR 2mm PITCH)

GENERAL TOLERANCE: 0<mm 10 : ±0.2; 10<mm 30 : ±0.25; 30<mm100 : ±0.3; ANGLES : ±3°

SIZE B | LOC J | NUMBER C-175102 | SCALE 10-1 | REV. H1 | SHEET 1 OF 2

CUSTOMER DRAWING

METRIC — 3rd ANGLE PROJECTION — NUMBER C-175102

DIMENSIONS IN MILLIMETERS, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-1 REV. 10/'88

注：
1. 使用ハウジングは型番 175778
2. 製品規格 ： 108-5297
3. 取付適用規格 ： 114-5140

NOTES;
1. USE HOUSING ; P/N 175778
2. PRODUCT SPEC ; 108-5297
3. APPLICATION SPEC ; 114-5140



INACTIVE		NICKEL PLATED PHOSPHOR BRONZE (ONLY CONTACT AREA GOLD PLT. 0.2μ) 燐青銅にニッケル下地、接触部に金めっき0.2μ	~~175102-2~~
	175161-1	PRE TINNED PHOSPHOR BRONZE(0.25t) 錫めっき燐青銅、(板厚0.25)	~~175102-1~~
	L/P CONTACT L/P端子	MATERIAL & FINISH 材質	PART NO. 型番

Copyright ©19 年 ... Copyright ©19__ AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics — Tyco Electronics Corporation Shanghai, P.R.China, 200033

WIRE RANGE 0.12 -0.35 mm² (AWG26-22)	INSULATION DIA 1.0-1.5 mmφ	NAME 圧着タイプ リセコンタクト CRIMP TYPE RECEPTACLE CONTACT (AMP CT CONNECTOR 2mm PITCH)	
MATERIAL SEE TABLE 表参照	FINISH SEE TABLE 表参照	GENERAL TOLERANCE 0<x<10 : ±0.2; 10<x<30 : ±0.25; 30<x<100 : ±0.3; ANGLES : ±3°	SIZE B / LOC J / NUMBER C-175102
DR. T.NAKAMURA 4/8/'90	DE. T.NAKAMURA		SCALE 10-1 / REV. H1 / SHEET 2 OF 2
CHK. S.KIKUCHI 4/9/'90	APP. [signature] 4/2/93		

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

CUSTOMER DRAWING

METRIC — 3rd ANGLE PROJECTION — NUMBER C-175102

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'93