




### Q-serie


#### Hoofdkenmerken

- schroefbare en zelfklevende uitvoeringen
- perfecte combinatie met Q-ties
- 4-voudige ingang voor Q-tie
- lijmlaag met hoge hechtkrachten
- twee gaten in de hoeken voor extra bevestiging middels schroeven of bouten
- zadel houdt band vast, zelfs in verticale situatie, ideaal voor voormontage



Q-mount QM(A), 4-voudige invoer, zelfklevend, schroefbaar.

Meer producten uit de Q-serie vindt u op pagina 78, 256



Q-mount bevestigingszadel



Q-mount bevestigingszadel



Q-mount borgt de band in verticale positie, u heeft beide handen vrij.



One step to the web!

#### • Q-mount serie QMA, zelfklevend / schroefbaar

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Bandbreedte max. (G)	Materiaal	Kleur	Lijmlaag	Inhoud	Artikelnr.
QM20A	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	100	151-10904
	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	100	151-10914
QM30A	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	100	151-10905
	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	100	151-10915
QM40A	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	50	151-10906
	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	50	151-10916

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

#### • Q-mount serie QM, schroefbaar

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Bandbreedte max. (G)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
QM20	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	zwart (BK)	100	151-10911
	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	naturel (NA)	100	151-10901
QM30	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	naturel (NA)	100	151-10902
	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	zwart (BK)	100	151-10912
QM40	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	zwart (BK)	50	151-10913
	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	naturel (NA)	50	151-10903

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.