

# HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体

1412705

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412705>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B16，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x Pg21，高度: 76 mm，电缆密封: 无，标准

## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1412705          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APB           |
| 产品关键代码     | AF7APB           |
| 目录页面       | 页码628 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626059853    |
| 单件重量（含包装）  | 262.9 g          |
| 单件重量（不含包装） | 268.34 g         |
| 原产地        | CN               |

# HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体

1412705

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412705>



## 技术数据


### 说明

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯                 |
| 概述 | 亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1373017 HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL/... |

### 产品属性

|        |         |
|--------|---------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳  |
| 外壳类型   | 插头外壳    |
| 应用     | 标准      |
| 类型     | B16     |
| 出线口编号  | 1       |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 型号     | 高型设计    |
| 电缆出口   | 水平      |
| Pg螺钉连接 | 无       |

### 尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 44 mm                                                                                |
| 高度  | 76 mm                                                                                |
| 长度  | 93.5 mm                                                                              |

### 材料规格

|              |         |
|--------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 外壳材料         | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料       | 无镀层     |
| 锁扣材料         | PA      |

### 机械特性

#### 机械参数

|        |         |
|--------|---------|
| 螺钉连接类型 | 1x Pg21 |
| 锁紧类型   | 锁扣      |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|      |      |
|------|------|
| 保护等级 | IP66 |
|      | IP67 |

# HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体




1412705

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412705>

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)        |
|             | 4X (UL 50e)       |
|             | 12 (UL 50e)       |
| 冲击强度        | IK09              |
| 环境温度 ( 运行 ) | -40 °C ... 125 °C |

## 图纸

尺寸图



尺寸图

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412705>

### DNV

认证ID: TAE000037S



### cUL认证

认证ID: E255026



### UL认证

认证ID: E255026



### EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

### cULus认证

# HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL - 壳体



1412705

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412705>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

EF3.0 气候变化

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e 千克 | 4.223千克二氧化碳当量 |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)