


LPM-...E

# Limes plates à main emmanchées

TRAVAIL DU MÉTAL



## Description

Pour le limage des surfaces planes, des angles vifs et pour les travaux d'ébavurage.

Manche bi-matière.

Produit conforme aux normes


ISO 234-1

ISO 234-2

NF E75-001

NF E75-002

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : LPM-20-BE

Type lime	Bâtarde	L (mm)	320
l (mm)	20	e (mm)	5
Poids (g)	190	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : LPM-25-BE

Type lime	Bâtarde	L (mm)	375
l (mm)	25	e (mm)	6

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

# SAM

<b>Poids (g)</b>	330	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LPM-15-ME

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	255
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	16	<b>e (mm)</b>	4
---------------	----	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	100	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LPM-20-ME

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	320
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	20	<b>e (mm)</b>	5
---------------	----	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	180	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LPM-25-ME

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	370
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	25	<b>e (mm)</b>	6
---------------	----	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	320	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LPM-20-DE

<b>Type lime</b>	Douce	<b>L (mm)</b>	325
------------------	-------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	20	<b>e (mm)</b>	5
---------------	----	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	190	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LPM-25-DE

<b>Type lime</b>	Douce	<b>L (mm)</b>	375
------------------	-------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	25	<b>e (mm)</b>	6
---------------	----	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	320	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

TRAVAIL DU MÉTAL



**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)