

## 7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Product ID: HD3MM7MW



Das High-Speed-HDMI®-Kabel (7 m) HD3MM7MW ist CL3-zertifiziert für Wandinstallationen und verfügt über zwei vergoldete HDMI-Steckeranschlüsse für eine zuverlässige und hochwertige HDMI-auf HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Playern, HDTVs, DVD-Playern, Stereoempfängern, Beamern und mehr.

Dieses hochwertige Kabel unterstützt 1080p+-Auflösungen bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz mit naturgetreuen Farben. Um den Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte entgegenzukommen, wie beispielsweise höheren Auflösungen und Bildraten, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen von bis zu 4K x 2K.

Das 7 m lange HDMI-Wandkabel HD3MM7MW wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

## **Über HDMI-auf HDMI-Kabel von StarTech.com:**

Digitale High-Speed-HDMI-Video- und Audiokabel von StarTech.com wurden von Experten konzipiert und bestehen ausschließlich aus hochwertigen Materialien, um hohe Qualität und HD-Performance zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert in einem einzigen Kabel Videoübertragung in hoher Bandbreite mit digitalem Mehrkanalaudio und sorgt für kristallklare Bilder.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- HDMI-Kabelführung in der Wand
- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

### Features

- 2x HDMI-Stecker
- CL3-Kabelgrad
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CL3
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	30/32 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	23 ft [7 m]
	Produktbreite	0.8 in [20.5 mm]
	Produktgewicht	7.4 oz [209.9 g]
	Produkthöhe	0.4 in [11 mm]
	Produktlänge	23 ft [7 m]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	7.8 oz [219.8 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 7 m weißes CL3-High-Speed-HDMI-Kabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.