
CORD6F10BM

Cordon RJ45 F/UTP CAT6 PVC- MMC

DESCRIPTION

Le cordon de brassage CORD6FxM, gamme MMC, est blindé F/UTP CAT6, pour le brassage dans une baie et/ou le raccordement d'équipements IP. Sa gaine PVC, disponible en différentes couleurs, facilite une identification claire et rapide. Longueur à partir de 0,5 m.



AVANTAGES

- Certifié lien Cat6
- NEXT optimisé

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6FxxxyM
Couleur	Bleu RAL 5015
Type de blindage	F/UTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	10m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1

Mise à jour le: 9/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type inserteur	inserteur optimisé sur 2 niveaux
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	4,70
Poids (Kg/U)	1.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150V AC
PoE type	PoEP

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO 11801 Ed.3 Classe E

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom
Indice de Protection	IP20

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	15 ans
Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable

Mise à jour le: 9/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.