



Hohlstecker/
hollowplug
ø7,4xø5,1x13mm





Hohlstecker/
hollowplug
ø6,5xø1,4x10mm





Hohlstecker/
hollowplug
ø6,5xø1,0x12mm





Hohlstecker/
hollowplug
ø5,5xø1,9x12mm





Hohlstecker/
hollowplug
ø7,9xø5,6x12mm





Hohlstecker/
hollowplug
ø5,5xø2,5x12mm





Einstell-Schlüssel / key
für Sekundär-Spannung/
for secondary voltage



Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug-in power supply

Eingangsdaten/ input data	:	100-240V AC 60-50Hz
Ausgangsdaten/ output data	:	15-22V DC ±10% 4000mA max.90W 24V DC ±10% 3750mA max.90W
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T3.15.A glas fuse T3.15A
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	Verpolschutz/ reverse-connect protection : mechanisch/ mechanical
Anzeige/ indicator	:	keine/ none
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzart/ protection	:	IP 20
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Approbation/ approval	:	CE
Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse ABS schwarz/ desktop housing ABS black
Gewicht/ weight	:	420g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/ 420g incl. package, multilingual manuel and accessories
Verpackung/ package	:	Einzelverpackung, Blisterverpackung ca. 252x172x83mm (LxBxH)/ induvidual package, blister package approx. 252x172x83mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packing unit	:	4 Stück/ pieces

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF
V1	plug LUM replaced with LUL	02.03.12	PK
V1	name changed to "ACPS-90W"	02.03.12	PK
V0	ferrite at primary cable added	31.03.11	PK
V0	"IV" changed to "V"	24.01.11	PK
V0	"Made in China" added / CE size changed	29.03.10	MF
V0	---	14.01.10	PK

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN8309

Zul. Abweichung/ Allowable deviation | Oberfläche/ Surface

	Datum/Date	Name
Erstellt/ Drawn by	14.01	PK

Ursprung/Origin Proj. 167/44/09

Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name: ACPS-90W

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number: 5211003-UK

Blatt/Sheet 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, die hier beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verbessern. Die Daten dieses Datenblatts können daher nicht als Grundlage für Ansprüche jeder Art dienen. Alle Rechte vorbehalten. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.
Weder die Zeichnung/CAD-Daten noch der hieraus abgeleitete Artikel darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden. The drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.