

# SF-TX 8X80 VDE - Schraubendreher



1200155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200155>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraubendreher, Torx®, VDE isoliert, TX 8 x 80, Zwei-Komponentengriff

## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1200155                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH314F                   |
| GTIN                                     | 4055626165912            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,48 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,48 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 82054000                 |
| Ursprungsland                            | CZ                       |

# SF-TX 8X80 VDE - Schraubendreher



1200155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200155>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


### Artikeleigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Produkttyp         | Schraubwerkzeug        |
| Bauform            | Torx                   |
| Produkteigenschaft | Kraftform Griff        |
|                    | Zwei-Komponenten-Griff |
|                    | Sechskant-Abrollschutz |
|                    | Torx-Schraubenkopf     |

### Anschlussdaten


|         |       |
|---------|-------|
| Abtrieb | Torx® |
|---------|-------|

### Maße

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung  |  |
| Klingenbreite | 8 mm                                                                                 |
| Klingenhöhe   | 80 mm                                                                                |
| Länge         | 161 mm                                                                               |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# SF-TX 8X80 VDE - Schraubendreher



1200155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200155>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200155>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 086858



**EAC**

Zulassungs-ID: 7500525.13.12.00701

# SF-TX 8X80 VDE - Schraubendreher



1200155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200155>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040413 |
| ECLASS-15.0 | 21040413 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000801 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-TX 8X80 VDE - Schraubendreher



1200155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200155>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)