Scheda prodotto
Caratteristiche

VDI6658
Actassi/Infraplus-MP Power Panel 19" 1U 8 x FR 230 V 16A Socket-outlets

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Pannello alimentazione 19"
Presentazione del dispositivo	Pre-wired, with outlets, cable and plug

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA, 16 A
Numero di uscite prese alimentazione	8 francese prese, 2P + E conforme a conforme a NF C 61-303
Numero di unità rack	1U
Materiale	Acciaio
Profondità	100 mm
Altezza	45 mm
Larghezza	490 mm
Paesi target	Europe

Ambiente

Norme di riferimento	NF C 61-303

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.