Scheda prodotto
Caratteristiche

ENN05002

Scatole derivazione MUREVA IP55 65x65x45 entr stagne

Principale

Gamma prodotto	Mureva BOX
Tipo di prodotto o componente	Box di giunzione
Colore	Grigio RAL 7035
Quantità per confezione	5 pezzi

Complementare

Montaggio	Superficie
Entrata cavo	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Ad aggancio copertura
Dimensioni base	65 x 65 x 45 mm
Numero ingressi cavo	4 grommets Ø 20 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) corpo PP (polipropilene) copertura SBS (stirene butadiene stirene) gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	45 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	88 mm

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...40°C
grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102
resistenza al fuoco	650 °C
norme di riferimento	CE EN 60670
caratteristiche ambientali	Senza alogeni

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Contractual warranty

Periodo	18 mesi

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.