



Douille 1/2" isolée 1000V 6 Pans

ZSH-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:20





DESCRIPTION

Douille 1/2" isolée 1000V 6 Pans

Douilles manuelles conçues pour être utilisées avec une clé à cliquet standard ou à verrouillage mécanique.

Douilles longues spécialement adaptées pour les endroits difficiles d'accès, tels que les puits et les filetages longs.

Fabriquées en acier au chrome vanadium.

La douille est équipée de 4 logements de type ogive à l'intérieur du carré femelle, offrant un emplacement sécurisé et efficace pour la bille sertie du cliquet, assurant ainsi une fixation fiable de l'assemblage (jusqu'à 500 Newtons en résistance à l'arrachement).

Présence d'une collerette assurant une protection électrique optimale lors de l'utilisation avec un cliquet ou une rallonge.


DONNÉES SPÉCIFIQUES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:20





Référence commerciale	Poids (kg)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Garantie
ZSH-8	0.06	25	25	54	O
ZSH-23	0.120	35	35	55	O
ZSH-22	0.12	35	35	55	O
ZSH-29	0.17	41.1	45	45	O
ZSH-12	0.08	24	24	52	O
ZSH-17	0.08	27	27	55	O
ZSH-24	0.14	34.9	40	40	O
ZSH-28	0.17	39.9	45	45	O
ZSH-13	0.08	27	27	56	O
ZSH-16	0.08	27	27	56	O
ZSH-27	0.17	38	45	45	O
ZSH-14	0.08	24	24	52	O
ZSH-25	0.14	36.1	40	40	O
ZSH-26	0.17	37.2	42	42	O
ZSH-11	0.06	26	26	55	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:20



ZSH-18	0.08	29	29	55	O
ZSH-20	0.1	33	33	55	O
ZSH-21	0.1	34	34	55	O
ZSH-32	0.26	44	45	45	O
ZSH-9	0.06	25	25	53	O
ZSH-15	0.08	26	26	54	O
ZSH-30	0.19	42	45	45	O
ZSH-19	0.1	30	30	55	O
ZSH-31	0.24	43.6	45	45	O
ZSH-10	0.06	24	24	52	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:20

