Série 21 - Laiton / Acier

Diamètre nominal
5 = 20 mm²



Mini coupleur industriel du profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. Performance de débit supérieure à la moyenne pour les fluides liquides et gazeux.
Utilisation à une seule main. Dimensions réduites et large choix de matériaux et variantes de clapet.

Disponible sur demande :
- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil EURO

Protections anti-poussière

(P. 357)

Pour coupleur No. SK16S

KA Simple obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar
Matériaux :
- **Coupleur :** Laiton
- **Embout :** Laiton
- **Joint :** NBR

Température d'utilisation :
-20°C à +100°C (NBR)
Débit d'air :
550 l/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar
Débit d'eau :
7 l/min.
chute de pression 0,5 bar

KB Double obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar
Matériaux :
- **Coupleur :** Laiton
- **Embout :** Laiton
- **Joint :** NBR

Température d'utilisation :
-20°C à +100°C (NBR)
Débit d'air :
310 l/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar
Débit d'eau :
2,7 l/min.
chute de pression 0,5 bar

KL Face plane

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 8 bar
Matériaux :
- **Coupleur :** Laiton
- **Embout :** Laiton
- **Joint :** NBR

Température d'utilisation :
-20°C à +100°C (NBR)
Débit d'eau :
2,7 l/min.
chute de pression 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Simple obturation

21KAA Coupleur avec obturation, mâle

Laiton, NBR





A		HEX	L	L1	D	Version
G1/8	21KAAW10MPX	14	36	7	16	Laiton
	21KAAW10MPN	14	36	7	16	Laiton nickelé
G1/4	21KAAW13MPX	17	38	9	16	Laiton
	21KAAW13MPN	17	38	9	16	Laiton nickelé
G3/8	21KAAW17MPX	19	38	9	16	Laiton
	21KAAW17MPN	19	38	9	16	Laiton nickelé
M10 x 1	21KAAD10MPX	14	37	8	16	Laiton
	21KAAD10MPN	14	37	8	16	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21KAAD12MPX	17	39	10	16	Laiton
	21KAAD12MPN	17	39	10	16	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21KAAD14MPX	17	39	10	16	Laiton
	21KAAD14MPN	17	39	10	16	Laiton nickelé

Simple obturation

21KAI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR





A		HEX	L	L1	D	Version
G1/8	21KAIW10MPX	14	36	9	16	Laiton
	21KAIW10MPN	14	36	9	16	Laiton nickelé
G1/4	21KAIW13MPX	17	38	9	16	Laiton
	21KAIW13MPN	17	38	9	16	Laiton nickelé
G3/8	21KAIW17MPX	19	38	9	16	Laiton
	21KAIW17MPN	19	38	9	16	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21KAIM12MPX	17	38	6	16	Laiton
	21KAIM12MPN	17	38	6	16	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21KAIM14MPX	17	38	6	16	Laiton
	21KAIM14MPN	17	38	6	16	Laiton nickelé

Simple obturation

21KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Laiton, NBR





A		HEX	L	L1	D	Version
4	21KATF04MPX	14	46	17	16	Laiton
	21KATF04MPN	14	46	17	16	Laiton nickelé
5	21KATF05MPX	14	46	17	16	Laiton
	21KATF05MPN	14	46	17	16	Laiton nickelé
6	21KATF06MPX	14	46	17	16	Laiton
	21KATF06MPN	14	46	17	16	Laiton nickelé
8	21KATF08MPX	14	46	17	16	Laiton
	21KATF08MPN	14	46	17	16	Laiton nickelé
9	21KATF09MPX	14	46	17	16	Laiton
	21KATF09MPN	14	46	17	16	Laiton nickelé
10	21KATF10MPX	14	46	17	16	Laiton
	21KATF10MPN	14	46	17	16	Laiton nickelé

21KAKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Laiton, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21KAKO06MPX	14	M10x1	42	7	6	16	Laiton
	21KAKO06MPN	14	M10x1	42	7	6	16	Laiton nickelé
6 x 8	21KAKO08MPX	14	M12x1	42	7	6	16	Laiton
	21KAKO08MPN	14	M12x1	42	7	6	16	Laiton nickelé

21KAKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21KAKS06MPX	14	12	3	M10x1	54	7	18	16	Laiton
	21KAKS06MPN	14	12	3	M10x1	54	7	18	16	Laiton nickelé
6 x 8	21KAKS08MPX	17	17	4	M12x1	54	7	18	16	Laiton
	21KAKS08MPN	17	17	4	M12x1	54	7	18	16	Laiton nickelé

Simple obturation

21KATS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée

Laiton, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
4	21KATS04MPX	12	12	4	M10x1	60	17	14	16	Laiton
	21KATS04MPN	12	12	4	M10x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
5	21KATS05MPX	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KATS05MPN	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
6	21KATS06MPX	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KATS06MPN	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
8	21KATS08MPX	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KATS08MPN	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
9	21KATS09MPX	17	19	4	M14x1	60	17	14	16	Laiton
	21KATS09MPN	17	19	4	M14x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
10	21KATS10MPX	17	19	4	M14x1	60	17	14	16	Laiton
	21KATS10MPN	17	19	4	M14x1	60	17	14	16	Laiton nickelé

21KAKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21KAKK06MPX	14	M10x1	125	7	6	16	Laiton
	21KAKK06MPN	14	M10x1	125	7	6	16	Laiton nickelé
6 x 8	21KAKK08MPX	14	M10x1	130	7	6	16	Laiton
	21KAKK08MPN	14	M10x1	130	7	6	16	Laiton nickelé

21KARP Coupleur avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	D	D1
6	21KARP06MPN	14	43,5	16	13,3
8	21KARP08MPN	17	48	16	15,3

Simple obturation

21SFA Embout sans obturation mâle

Laiton





A			HEX	L	L1	Version
G1/8	21SFAW10MXX		14	25	7	Laiton
	21SFAW10MXN	9087 21 10	14	25	7	Laiton nickelé
G1/4	21SFAW13MXX		17	28	9	Laiton
	21SFAW13MXN	9087 21 13	17	28	9	Laiton nickelé
G3/8	21SFAW17MXX		19	28	9	Laiton
	21SFAW17MXN		19	28	9	Laiton nickelé
M10 x 1	21SFAD10MXX		14	26	8	Laiton
	21SFAD10MXN		14	26	8	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21SFAD12MXX		17	28	10	Laiton
	21SFAD12MXN		17	28	10	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21SFAD14MXX		17	28	10	Laiton
	21SFAD14MXN		17	28	10	Laiton nickelé

21SFI Embout sans obturation femelle

Laiton





A			HEX	L	L1	Version
G1/8	21SFIW10MXX		14	25	8	Laiton
	21SFIW10MXN	9086 21 10	14	25	8	Laiton nickelé
G1/4	21SFIW13MXX		17	25	9	Laiton
	21SFIW13MXN	9086 21 13	17	25	9	Laiton nickelé
G3/8	21SFIW17MXX		19	26	9	Laiton
	21SFIW17MXN		19	26	9	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21SFIM12MXX		17	27	10	Laiton
	21SFIM12MXN		17	27	10	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21SFIM14MXX		17	27	10	Laiton
	21SFIM14MXN		17	27	10	Laiton nickelé

Simple obturation

21SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Laiton





A			L	L1	D	Version
4	21SFTF04MXX		32	17	9	Laiton
	21SFTF04MXN	9085 21 04	32	17	9	Laiton nickelé
5	21SFTF05MXX		32	17	9	Laiton
	21SFTF05MXN		32	17	9	Laiton nickelé
6	21SFTF06MXX		32	17	9	Laiton
	21SFTF06MXN	9085 21 06	32	17	9	Laiton nickelé
8	21SFTF08MXX		32	17	9	Laiton
	21SFTF08MXN	9085 21 08	32	17	9	Laiton nickelé
9	21SFTF09MXX		33	17	10	Laiton
	21SFTF09MXN		33	17	10	Laiton nickelé
10	21SFTF10MXX		33	17	12	Laiton
	21SFTF10MXN		33	17	12	Laiton nickelé

21SFK0 Embout sans obturation avec connexion à canule

Laiton





A		G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21SFK006MXX	M10x1	32	6	6	10	Laiton
	21SFK006MXN	M10x1	32	6	6	10	Laiton nickelé
6 x 8	21SFK008MXX	M12x1	32	6	6	12	Laiton
	21SFK008MXN	M12x1	32	6	6	12	Laiton nickelé

21SFKS Embout sans obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version
4 x 6	21SFKS06MXX	14	12	3	M10x1	43	7	18	Laiton
	21SFKS06MXN	14	12	3	M10x1	43	7	18	Laiton nickelé
6 x 8	21SFKS08MXX	14	17	4	M12x1	44	7	18	Laiton
	21SFKS08MXN	14	17	4	M12x1	44	7	18	Laiton nickelé

Simple obturation

21SFTS Embout sans obturation à traversée de cloison à douille annelée

Laiton





A			HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version
4	21SFTS04MXX		14	14	3	M10x1	50	17	14	Laiton
	21SFTS04MXN	9095 21 04	14	14	3	M10x1	50	17	14	Laiton nickelé
5	21SFTS05MXX		14	17	4	M12x1	50	17	14	Laiton
	21SFTS05MXN		14	17	4	M12x1	50	17	14	Laiton nickelé
6	21SFTS06MXX		14	17	4	M12x1	50	17	14	Laiton
	21SFTS06MXN	9095 21 06	14	17	4	M12x1	50	17	14	Laiton nickelé
8	21SFTS08MXX		14	17	4	M12x1	50	17	14	Laiton
	21SFTS08MXN	9095 21 08	14	17	4	M12x1	50	17	14	Laiton nickelé

21SFKK Embout sans obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton





A		G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21SFKK06MXX	M10x1	115	6	6	10	Laiton
	21SFKK06MXN	M10x1	115	6	6	10	Laiton nickelé
6 x 8	21SFKK08MXX	M12x1	120	6	6	12	Laiton
	21SFKK08MXN	M12x1	120	6	6	12	Laiton nickelé

21SFRP Embout sans obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	D
6	21SFRP06MPN	14	30,5	13,3
8	21SFRP08MPN	17	37	15,3

Double obturation

21KBA Coupleur avec obturation, mâle

Laiton, NBR





A			HEX	L	L1	D	Version
G1/8	21KBAW10MPX		14	36	7	16	Laiton
	21KBAW10MPN	9201 21 10	14	36	7	16	Laiton nickelé
G1/4	21KBAW13MPX		17	38	9	16	Laiton
	21KBAW13MPN	9201 21 13	17	38	9	16	Laiton nickelé
G3/8	21KBAW17MPX		19	38	9	16	Laiton
	21KBAW17MPN		19	38	9	16	Laiton nickelé
M10 x 1	21KBAD10MPX		14	37	8	16	Laiton
	21KBAD10MPN		14	37	8	16	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21KBAD12MPX		17	39	10	16	Laiton
	21KBAD12MPN		17	39	10	16	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21KBAD14MPX		17	39	10	16	Laiton
	21KBAD14MPN		17	39	10	16	Laiton nickelé

21KBI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR





A			HEX	L	L1	D	Version
G1/8	21KBIW10MPX		14	36	9	16	Laiton
	21KBIW10MPN	9214 21 10	14	36	9	16	Laiton nickelé
G1/4	21KBIW13MPX		17	38	9	16	Laiton
	21KBIW13MPN	9214 21 13	17	38	9	16	Laiton nickelé
G3/8	21KBIW17MPX		19	38	9	16	Laiton
	21KBIW17MPN		19	38	9	16	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21KBIM12MPX		17	38	6	16	Laiton
	21KBIM12MPN		17	38	6	16	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21KBIM14MPX		17	38	6	16	Laiton
	21KBIM14MPN		17	38	6	16	Laiton nickelé

Double obturation

21KBTF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Laiton, NBR





A			HEX	L	L1	D	Version
4	21KBTF04MPX		14	46	17	16	Laiton
	21KBTF04MPN	9223 21 04	14	46	17	16	Laiton nickelé
5	21KBTF05MPX		14	46	17	16	Laiton
	21KBTF05MPN		14	46	17	16	Laiton nickelé
6	21KBTF06MPX		14	46	17	16	Laiton
	21KBTF06MPN	9223 21 06	14	46	17	16	Laiton nickelé
8	21KBTF08MPX		14	46	17	16	Laiton
	21KBTF08MPN	9223 21 08	14	46	17	16	Laiton nickelé
9	21KBTF09MPX		14	46	17	16	Laiton
	21KBTF09MPN		14	46	17	16	Laiton nickelé
10	21KBTF10MPX		14	46	17	16	Laiton
	21KBTF10MPN		14	46	17	16	Laiton nickelé

21KBK0 Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Laiton, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21KBK006MPX	14	M10x1	42	7	6	16	Laiton
	21KBK006MPN	14	M10x1	42	7	6	16	Laiton nickelé
6 x 8	21KBK008MPX	14	M12x1	42	7	6	16	Laiton
	21KBK008MPN	14	M12x1	42	7	6	16	Laiton nickelé

21KBKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21KBKS06MPX	14	12	3	M10x1	54	7	18	16	Laiton
	21KBKS06MPN	14	12	3	M10x1	54	7	18	16	Laiton nickelé
6 x 8	21KBKS08MPX	17	17	4	M12x1	54	7	18	16	Laiton
	21KBKS08MPN	17	17	4	M12x1	54	7	18	16	Laiton nickelé

Double obturation

21KBTS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée

Laiton, NBR





A			HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
4	21KBTS04MPX		14	14	3	M10x1	60	17	14	16	Laiton
	21KBTS04MPN	9226 21 04	14	14	3	M10x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
5	21KBTS05MPX		17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KBTS05MPN		17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
6	21KBTS06MPX		17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KBTS06MPN	9226 21 06	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
8	21KBTS08MPX		17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KBTS08MPN	9226 21 08	17	17	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
9	21KBTS09MPX		17	19	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton
	21KBTS09MPN		17	19	4	M12x1	60	17	14	16	Laiton nickelé
10	21KBTS10MPX		17	19	4	M14x1	60	17	14	16	Laiton
	21KBTS10MPN		17	19	4	M14x1	60	17	14	16	Laiton nickelé

21KBKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
4 x 6	21KBKK06MPX	14	M10x1	125	7	6	16	Laiton
	21KBKK06MPN	14	M10x1	125	7	6	16	Laiton nickelé
M12 x 1	21KBKK08MPX	14	M10x1	130	7	6	16	Laiton
	21KBKK08MPN	14	M10x1	130	7	6	16	Laiton nickelé

21KBRP Coupleur avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	D	D1
6	21KBRP06MPN	14	43,5	16	13,3
8	21KBRP08MPN	17	48	16	15,3

Double obturation

21SBA Embout avec obturation, mâle

Laiton, NBR





A			HEX	L	L1	Version
G1/8	21SBAW10MPX		14	40	7	Laiton
	21SBAW10MPN	9287 21 10	14	40	7	Laiton nickelé
G1/4	21SBAW13MPX		17	42	9	Laiton
	21SBAW13MPN	9287 21 13	17	42	9	Laiton nickelé
G3/8	21SBAW17MPX		19	42	9	Laiton
	21SBAW17MPN		19	42	9	Laiton nickelé
M10 x 1	21SBAD10MPX		14	41	8	Laiton
	21SBAD10MPN		14	41	8	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21SBAD12MPX		17	43	10	Laiton
	21SBAD12MPN		17	43	10	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21SBAD14MPX		17	43	10	Laiton
	21SBAD14MPN		17	43	10	Laiton nickelé

21SBI Embout avec obturation, femelle

Laiton, NBR





A			HEX	L	L1	Version
G1/8	21SBIW10MPX		14	40	7	Laiton
	21SBIW10MPN	9286 21 10	14	40	7	Laiton nickelé
G1/4	21SBIW13MPX		17	42	7	Laiton
	21SBIW13MPN	9286 21 13	17	42	7	Laiton nickelé
G3/8	21SBIW17MPX		19	42	7	Laiton
	21SBIW17MPN		19	42	7	Laiton nickelé
M12 x 1,5	21SBIM12MPX		17	42	7	Laiton
	21SBIM12MPN		17	42	7	Laiton nickelé
M14 x 1,5	21SBIM14MPX		17	42	7	Laiton
	21SBIM14MPN		17	42	7	Laiton nickelé

Double obturation

21SBTF Embout avec obturation, à douille annelée

Laiton, NBR





A			HEX	L	L1	Version
4	21SBTF04MPX		14	50	17	Laiton
	21SBTF04MPN	9285 21 04	14	50	17	Laiton nickelé
5	21SBTF05MPX		14	50	17	Laiton
	21SBTF05MPN		14	50	17	Laiton nickelé
6	21SBTF06MPX		14	50	17	Laiton
	21SBTF06MPN	9285 21 06	14	50	17	Laiton nickelé
8	21SBTF08MPX		14	50	17	Laiton
	21SBTF08MPN	9285 21 08	14	50	17	Laiton nickelé
9	21SBTF09MPX		14	50	17	Laiton
	21SBTF09MPN		14	50	17	Laiton nickelé
10	21SBTF10MPX		14	50	17	Laiton
	21SBTF10MPN		14	50	17	Laiton nickelé

21SBK0 Embout avec obturation avec connexion à canule

Laiton, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	Version
4 x 6	21SBK006MPX	14	M10x1	46	7	6	Laiton
	21SBK006MPN	14	M10x1	46	7	6	Laiton nickelé
6 x 8	21SBK008MPX	14	M12x1	46	7	6	Laiton
	21SBK008MPN	14	M12x1	46	7	6	Laiton nickelé

21SBKS Embout avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version
4 x 6	21SBKS06MPX	14	12	3	M10x1	58	7	18	Laiton
	21SBKS06MPN	14	12	3	M10x1	58	7	18	Laiton nickelé
6 x 8	21SBKS08MPX	17	17	4	M12x1	58	7	18	Laiton
	21SBKS08MPN	17	17	4	M12x1	58	7	18	Laiton nickelé

Double obturation

21SBTS Embout avec obturation, traversée de cloison à douille annelée

Laiton, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version
4	21SBTS04MPX	14	14	3	M10x1	64	17	14	Laiton
	21SBTS04MPN	14	14	3	M10x1	64	17	14	Laiton nickelé
5	21SBTS05MPX	14	14	4	M10x1	64	17	14	Laiton
	21SBTS05MPN	14	14	4	M10x1	64	17	14	Laiton nickelé
6	21SBTS06MPX	14	17	4	M12x1	64	17	14	Laiton
	21SBTS06MPN	14	17	4	M12x1	64	17	14	Laiton nickelé
8	21SBTS08MPX	14	17	4	M12x1	64	17	14	Laiton
	21SBTS08MPN	14	17	4	M12x1	64	17	14	Laiton nickelé
9	21SBTS09MPX	14	17	4	M12x1	64	17	14	Laiton
	21SBTS09MPN	14	17	4	M12x1	64	17	14	Laiton nickelé
10	21SBTS10MPX	14	19	4	M14x1	64	17	14	Laiton
	21SBTS10MPN	14	19	4	M14x1	64	17	14	Laiton nickelé

21SBKK Embout avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	Version
4 x 6	21SBKK06MPX	14	M10x1	130	7	6	Laiton
	21SBKK06MPN	14	M10x1	130	7	6	Laiton nickelé
6 x 8	21SBKK08MPX	14	M12x1	135	7	6	Laiton
	21SBKK08MPN	14	M12x1	135	7	6	Laiton nickelé

21SBRP Embout avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L
4 x 6	21SBRP06MPN	14	47,5
6 x 8	21SBRP08MPN	17	47,5

Face plane

21KLAW Coupleur avec obturation, mâle

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	L1	D
G1/8	21KLAW10MPN	14	36	7	16
G1/4	21KLAW13MPN	17	38	9	16
G3/8	21KLAW17MPN	19	38	9	16

21KLIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	L1	D
G1/8	21KLIW10MPN	14	36	9	16
G1/4	21KLIW13MPN	17	38	9	16
G3/8	21KLIW17MPN	19	38	9	16

21KLTF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	L1	D
4	21KLTF04MPN	14	46	17	16
6	21KLTF06MPN	14	46	17	16
8	21KLTF08MPN	14	46	17	16
9	21KLTF09MPN	14	46	17	16
10	21KLTF10MPN	14	46	17	16

21KLK0 Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	21KLK006MPN	14	M10x1	42	7	6	16
6 x 8	21KLK008MPN	14	M12x1	42	7	6	16

Face plane

21KLKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
4 x 6	21KLKS06MPN	14	14	3	M10x1	54	7	18	16
6 x 8	21KLKS08MPN	17	17	4	M12x1	54	7	18	16

21KLTS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
5	21KLTS05MPN	17	17	4	M12x1	60	17	14	16
6	21KLTS06MPN	17	17	4	M12x1	60	17	14	16

21KLKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	21KLKK06MPN	14	M10x1	125	7	6	16
6 x 8	21KLKK08MPN	14	M10x1	130	7	6	16

21SLAW Embout avec obturation mâle

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	L1
G1/8	21SLAW10MPN	14	40	7
G1/4	21SLAW13MPN	17	42	9
G3/8	21SLAW17MPN	19	42	9

Face plane

21SLIW Embout avec obturation femelle

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	L1
G1/8	21SLIW10MPN	14	40	7
G1/4	21SLIW13MPN	17	42	7
G3/8	21SLIW17MPN	19	42	7

21SLTF Embout avec obturation, à douille annelée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	L	L1
4	21SLTF04MPN	14	50	17
6	21SLTF06MPN	14	50	17
8	21SLTF08MPN	14	50	17
9	21SLTF09MPN	14	50	17
10	21SLTF10MPN	14	50	17

21SLK0 Embout avec obturation avec connexion à canule

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2
4 x 6	21SLK006MPN	14	M10x1	46	7	6
6 x 8	21SLK008MPN	14	M12x1	46	7	6

21SLKS Embout avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
4 x 6	21SLKS06MPN	14	12	3	M10x1	58	7	18
6 x 8	21SLKS08MPN	14	17	4	M12x1	58	7	18

Face plane

21SLTS Embout avec obturation, traversée de cloison à douille annelée

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
5	21SLTS05MPN	14	14	4	M12x1	64	17	14
6	21SLTS06MPN	14	17	4	M12x1	64	17	14

21SLKK Embout avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton nickelé, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2
4 x 6	21SLKK06MPN	14	M10x1	130	7	6
6 x 8	21SLKK08MPN	14	M12x1	135	7	6