B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF

La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte dotée d'un suceur et d'une tête le nettoyage à brosses-rouleaux de 55 cm en aluminium. Largement équipée, elle dispose d'une batterie AGM de 115 Ah à grande autonomie, d'un système de dosage du détergent ainsi que de systèmes automatiques de remplissage et de nettoyage du réservoir.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

V=l/m² ecoflow

DOSE

TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

Référence	1.533-251.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278933757
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	**mm**	550
Largeur de travail en aspiration	**mm**	850
Réservoir eau propre / eau sale	**l**	50 / 50
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 3300
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	1980
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	**V / Ah**	24 / 115
Autonomie de la batterie	**h**	max. 2,5
Temps de charge de la batterie	**h**	env. 10
Alimentation pour chargeur de batterie	**V / Hz**	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	**km/h**	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	965
Pression des brosses au sol	**kg / g/cm²**	15,5 / 63
Rayon de braquage	**mm**	1400
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,6
Niveau sonore	**dB (A)**	65
Poids total autorisé	**kg**	235
Poids sans accessoires	**kg**	175
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1284 × 663 × 1082

Contenu de la livraison

Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
Batterie
Chargeur
Suceur d'aspiration coudé
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé

Equipement

Fact
Système de dosage de détergent DOSE
Fonction de prébalayage
Traction puissante
Système à deux réservoirs
Système de rinçage du réservoir breveté
Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
Commande via application
Auto-Fill
Dosage de détergent à partir de 0,25 %
Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Sélecteur de commande Easy Operation

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.





Machine très compacte

- Vue dégagée et excellente maniabilité
- Facile d'utilisation, sûre et robuste pour éviter la casse



Connectivité/"Machine connect" application smartphone

- Nombreuses fonctionnalités et informations
- Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage.
- Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK



Tête de nettoyage et suceur en aluminium

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits

B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF, 1.533-251.0, 2026-04-19

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0


1


2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Balai rotatif complet pour remplacement, Medium, rouge, 550 mm	1	4.035-184.0		■
Brosse-rouleau, Doux, Blanc, 550 mm	2	4.762-409.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	☐
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	3	4.762-410.0	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	☐
Brosse rouleau, dur, vert, 550 mm	4	4.762-411.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	☐
Brosse-rouleau, très dur, Noir, 550 mm	5	4.762-412.0	Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tete de brosse R 55	6	2.763-052.0		■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur 850mm/33in, 850 mm	7	4.778-008.0		■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 850mm/33i, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	9	4.400-005.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
RM reservoir kit d'accessoires 2,5 L	10	4.400-108.0		■
Accessoires Home Base				
Kit Homebase B50	11	4.400-080.0		☐
Adaptateur Homebase	12	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit crochet universel	13	4.070-075.0		☐
Double crocher	14	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Clip support de balai ou mop	15	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	16	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	17	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	18	2.644-228.0		☐
Kit additionnel arrêt d'urgence B50W	19	2.644-365.0		☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	20	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	21	2.644-391.0	Le module IoT[1] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Lot de batteries AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	22	2.815-091.0		■
Accessoires pour batteries				
Ensemble des pièces de montage lot de ba	23	2.638-229.0		■
Kits batteries et chargeurs				
Kit transformation B50W	24	2.644-393.0		☐
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pads rouleaux, 550 mm	25	4.762-415.0	Axe pour pads rouleaux ou rouleau microfibre. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	☐
Pads rouleau				
Pad rouleau sur gaine, Medium, rouge, 530 mm	26	6.369-734.0	Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	☐
Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	27	6.369-733.0	Vert. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau microfibre, 550 mm	28	4.114-010.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.