M12 FCN18GS-202X

M12 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18

- Tire des clous droits (0°) calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38 mm
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil
- L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
- Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil
- Jusqu'à 450 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M12™ B2 pour un maximum de productivité.
- Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale
- Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Angle d'inclinaison (°)	0
Ø clous (mm)	1.2
Capacité chargeur (mm)	16 - 38
Capacité chargeur clous	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933493355