

## Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Product ID: S2510BU33PW



La caja USB 3.0 para disco duro con cifrado, modelo S2510BU33PW, le permite convertir su unidad SATA de disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) de 2,5" en unidad externa con cifrado AES.

Mediante el uso del algoritmo AES ("Advanced Encryption Standard", estándar de cifrado avanzado) de 256 bits que utiliza la caja, todos los datos de su unidad de disco duro están protegidos contra el acceso de usuarios no autorizados. Una vez que se configura el cifrado, solo se autoriza el acceso al contenido a través de una clave (PIN) que se establece y se introduce mediante el elegante panel táctil integrado. El cifrado está basado en hardware, lo cual evita la complicada instalación y configuración de software.

La caja del disco duro garantiza el máximo rendimiento, compatible con velocidades de transferencia a través de USB 3.0 de hasta 5 Gbps. La caja también es compatible con las unidades SATA III, lo cual garantiza que se puede obtener un alto rendimiento al acceder externamente a su unidad de disco SATA SSD a 6 Gbps.

El modelo S2510BU33PW está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Proteja sus datos y los de sus clientes, a salvo del robo de identidades, mediante copias de seguridad con cifrado por hardware de los documentos confidenciales (por ejemplo, financieros)
- Proteja sus documentos importantes al viajar o desplazarse mediante el cifrado de la unidad de disco duro, el cual evita que otras personas puedan acceder a la unidad en caso de pérdida o robo
- Acceda a sus archivos y guárdelos en una unidad externa de disco SATA III

### Features

- Garantice la seguridad y el bloqueo de los datos de su unidad externa mediante el cifrado de 256 bits en tiempo real
- Operación de fácil uso, gracias al panel táctil integrado
- Rendimiento óptimo, gracias a la compatibilidad con unidades de disco duro SATA III con capacidad de velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps
- Admite discos duros SATA 2,5" de hasta 9,5 mm de altura
- Instalación plug-and-play
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5Gbps/480Mbps/12Mbps)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	Renesas/NEC - M0LU03
	Instalación de la Unidad	Fijo
	Interfaz	USB 3.0
	Tamaño de la Unidad	2.5in
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	SATA
	Ventilador(es)	No
<b>Rendimiento</b>	Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 3TB de 5400 RPM
	Compatibilidad con UASP	No
	Especificaciones Generales	Cifrado de hardware de AES de 256 bits
	Soporta Hot Swap	No
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Se recomienda el uso de esta caja como almacenamiento adicional para archivos importantes y no para copias de seguridad (a menos que se haga de forma habitual una copia de seguridad de dichos archivos)
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Pantalla OLED de lectura
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR > 70%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
	Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
	Ancho del Producto	3 in [77 mm]

	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.8 in [123 mm]
	Peso del Producto	3.3 oz [94 g]
	Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Caja USB 3.0 a SATA III de 2,5" con cifrado 1 - Cable USB 3.0 1 - Caja de la unidad 2 - Tornillos de instalación de la unidad 1 - Mini destornillador 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.