



Protection chimique

ULTRANITRIL 454

Eclaboussure | port court



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388



2000X

EN 374-1



Type B
KPT

EN 374-5



CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO
21420: 5/5



0334

Finesse du toucher en milieux peu agressifs au service des peaux sensibles

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Finesse de toucher exceptionnelle : qualités du matériau de synthèse spécifique MAPA
- Confort optimum : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage



Productivité

- Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Sans latex pour réduire le risque d'allergies
- Hypoallergénique



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Collectivité: Nettoyage
- Santé: Etablissement de santé

APPLICATIONS

- Manipulation de détergents ménagers
- Usages courants en hôpitaux et cliniques



Protection chimique

ULTRANITRIL 454

Eclaboussure | port court

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
2 0 0 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	K: Soude caustique 40%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
TYPE B	
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert, Bleu
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.35
Tailles	6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	10 paires/sachet 50 paires/carton
-----------	--------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0908
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France