Fiche technique

TPX273NJ

Poteau protection d'angle mémoire de forme Ø270 x 1000 mm - à fixer - noir/jaune

Poteau de protection flexible à mémoire de forme diamètre 270mm tête plate permet de ne pas endommager les véhicules ni le matériel. En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale et sans casser le scellement ou la fixation. Résiste à la déchirure, à la traction et à la rupture. Utilisé pour la séparation et la protection des différentes zones en entrepôts. Hauteur 1000mm. A fixer directement dans le sol. Plusieurs possibilités d'option : anneau pour chaine, fixations.







Code douanier	3926909790
EAN	3321360109965

Couleur : Noir/Jaune

Matière : Polyuréthane

Température d'utilisation °C-20 +50

Caractéristiques :

- Poteau de protection d'angle flexible.
- Permet de protéger les angles, évite les chocs sur vos installations et sur les véhicules.
- A fixer dans le sol directement : 3 trous de fixations ref TPUFIX1SB (en option).
- Utilisation intérieure/extérieure.
- Résiste à la corrosion.
- Résiste aux températures comprises entre -20°/+50°C.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre poteau (mm)	Type tête	Nombre de fixations	Poids net (kg)
370	1000	270	Plate	3	7,90

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com